

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Voltage Presence Indicating Systems, PowerLogic VPIS, IEC 62271-206, V2, 32.5μA, with voltage output signal

VPI62417

## Principal

|                                                                                 |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Master Range                                                                    | PowerLogic                                                                |
| Gama De Producto                                                                | PowerLogic VPIS                                                           |
| Tipo De Producto O Componente                                                   | Voltage presence indicating system                                        |
| Nombre Corto Del Dispositivo                                                    | VT1                                                                       |
| Tipo De Red                                                                     | AC                                                                        |
| Tipo De Instalación                                                             | Interior                                                                  |
| Normas                                                                          | IEC 62271-206:2011                                                        |
| Frecuencia De Red                                                               | 50/60 Hz                                                                  |
| Current Threshold                                                               | 32,5 μA                                                                   |
| Voltage Output Option                                                           | For Flair 2xD fault passage indicator<br>For VD23 voltage detection relay |
| Grado De Protección Ip                                                          | IP3X                                                                      |
| Degree Of Protection Of Enclosure Against External Mechanical Impacts (Ik Code) | IK05                                                                      |

## Complementario

|             |       |
|-------------|-------|
| Masa        | 85 g  |
| Altura      | 35 mm |
| Ancho       | 70 mm |
| Profundidad | 40 mm |

## Entorno

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad Electromagnética        | Prueba de inmunidad ante descarga electrostática acorde a IEC 61000-4-2<br>Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético acorde a IEC 61000-4-3<br>Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica acorde a IEC 61000-4-4<br>Damped oscillatory wave immunity test acorde a IEC 61000-4-18 |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -25...85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -40...85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Condiciones De Humedad                 | Humedad relativa media sobre 24 h <= 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Altitud Máxima De Funcionamiento       | < 1000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Unidades de embalaje

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Tipo De Unidad De Paquete 1 | PCE |
|-----------------------------|-----|

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 3,8 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 5,7 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 9 cm     |
| Paquete 1 Peso                     | 97 g     |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | BB1      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 6        |
| Paquete 2 Altura                   | 9 cm     |
| Paquete 2 Ancho                    | 9,2 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 26,7 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 629 g    |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | S03      |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 24       |
| Paquete 3 Altura                   | 30 cm    |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm    |
| Paquete 3 Longitud                 | 40 cm    |
| Paquete 3 Peso                     | 2,935 kg |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo De Garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Si

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                 |
| Directiva Rohs Ue       | Compatible con las excepciones                       |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>               |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>        |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |