

Ficha técnica del producto

Especificaciones

STBDAO5260K Schneider Electric Imagen
del producto

❗ Discontinuado

kit de salida digital
estándar STB - 115 V CA
- 2 S

STBDAO5260K

❗ Discontinuado el: 11-06-2021

❗ Fuera de servicio el: 16-08-2022

Principal

Gama De Producto	Modicon STB distributed I/O solution
Tipo De Producto O Componente	Kit de salida digital estándar
Composición Del Kit	Base STBXBA2000 Módulo STBDAO5260 STBXTS1100, conector tipo tornillo de 5 terminales STBXTS2110, conector de abrazadera de resorte de 5 terminales
Número De Salidas Discretas	2
Salida Discreta	Triac
Tensión De Salida	115 V
Tipo De Voltaje Salida Digital	AC

Complementos

Montado En La Pared Del Conducto	1000 mA 60 °C 2000 mA 30 °C
Salida Lógica	Logica positiva o logica negativa
Voltaje De Salida	74....132 V AC
Tensión Máxima Absoluta	132 V
Tiempo Respuesta	10 ms off-a-on 10 ms on-a-off
Intercamb. Frio	Sí
Hot Swapping	Sí para NIM estándar
Fallback	Estado 0 NIM básicos Configurable por el usuario NIM estándar
Tipo De Protección	Protec.sobrevolt. salida Fusible externo 5 A
Aislamiento Entre Canales	1780 V para 1 minuto
Aislamiento Entre Canales Y Bus Lógico	1780 V para 1 minuto
1 Contacto De Puerta	2 mA en estado 0 132 V
Corriente De Sobretensión	20 A 40 ms 30 A 20 ms
Carga Mínima	1 mA
Rearme	Restablecimiento manual o automático fallo COM
Compatibilidad Del Producto	Módulo de distribución de energía STBPDT2100/2105 Base de E/S STBXBA2000

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Suministro	Mód distribución energía
Consumo De Corriente	70 mA a 5 V DC para bus lógico
Marca	CE
Categoría De Sobretensión	II
Led De Estado	1 LED (Verde) estado de módulo (RDY) 1 LED por canal (Verde) estado de canal (OUT1 a OUT2) 1 LED (rojo) error de módulo (ERR)
Altura	18,4 mm
Profundidad	70 mm
Ancho	128,3 mm
Peso Del Producto	0,067 kg

Ambiente

Estándares	IEC 61131-2
Certificaciones De Producto	CSA UL NF
Grado De Contaminación	2 conforme a IEC 60664-1
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 2000 m
Grado De Protección Ip	Ip20 conforme a IEC 61131-2 class 1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C sin disminución)
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	32...140 °F sin disminución
Temperatura Ambiente	-40...85 °C sin disminución
Temperatura Ambiente	-40...185 °F sin disminución
Humedad Relativa	95 % a 60 °C sin condensación
Resistencia A Las Vibraciones	3 gn a 58...150 Hz carril simétrico DIN de 35 x 7,5 mm 5 gn a 58...150 Hz carril simétrico DIN de 35 x 15 mm +/-0.35 mm a 10...58 Hz
Resistencia A Los Golpes	30 gn para 11 ms conforme a IEC 88 referencia 2-27

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,7 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	13 cm
Paquete 1 Peso	143 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	28
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4,43 kg

Garantia contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.