

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Luz piloto redonda blanco Ø 22mm, IP65, LED integrado, 240 V

XB4BVM1

### Principal

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Gama De Producto                            | Harmony XB4             |
| Tipo De Producto O Componente               | Luz piloto              |
| Nombre Corto Del Dispositivo                | XB4                     |
| Material Del Bisel                          | Metal cromado           |
| Material Del Anillo De Fijación             | Zamak                   |
| Diámetro De Montaje                         | 22,5 mm                 |
| Tipo De Cabezal                             | Estándar                |
| Se Vende En Cantidades Indivisibles         | 1                       |
| Forma Del Cabezal De Unidad De Señalización | Redondo                 |
| Color De Lentes O Tapa/Operador             | Blanco                  |
| Información Agregada Del Operador           | Con lente liso          |
| Fuente De Luz                               | LED universal           |
| Base De Bombilla                            | LED integral            |
| Color De La Fuente De Luz                   | Blanco                  |
| [Us] Tensión De Alimentación                | 230...240 V AC 50/60 Hz |

### Complementario

|                                                      |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura                                               | 47 mm                                                                                                                                                                              |
| Ancho                                                | 30 mm                                                                                                                                                                              |
| Profundidad                                          | 54 mm                                                                                                                                                                              |
| Descripción De Terminales Iso N°1                    | (X1-X2)PL                                                                                                                                                                          |
| Peso Del Producto                                    | 0,08 kg                                                                                                                                                                            |
| Resistencia A Lavadoras De Alta Presión              | 7000000 Pa en55 °C, distancia:0.1 M                                                                                                                                                |
| Conexiones - Terminales                              | Terminales de fijación por tornillo,<= 2 x 1.5 mm² con terminal acorde aIEC 60947-1<br>Terminales de fijación por tornillo,1 x 0,22...2 x 2,5 mm² sin terminal acorde aIEC 60947-1 |
| [Ui] Tensión Asignada De Aislamiento                 | 250 V (grado de contaminación3) acorde aIEC 60947-1                                                                                                                                |
| [Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques | 4 kV acorde a IEC 60947-1                                                                                                                                                          |
| Tipo Señalización                                    | Fijo                                                                                                                                                                               |
| Consumo De Corriente                                 | 14 mA                                                                                                                                                                              |
| Vida Útil                                            | 100000 H A tensión nominal y 25 °C                                                                                                                                                 |

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                                   |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistencia A Sobretensiones                      | 1 kV acorde aIEC 61000-4-5                                                                                                                                                   |
| Presentación Del Dispositivo                      | Producto completo                                                                                                                                                            |
| Límites De Tensión De Alimentación                | 195...264 V AC                                                                                                                                                               |
| <b>Entorno</b>                                    |                                                                                                                                                                              |
| Tratamiento De Protección                         | TH                                                                                                                                                                           |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento            | -40...70 °C                                                                                                                                                                  |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento            | -40...70 °C                                                                                                                                                                  |
| Clase De Protección Frente A Descargas Eléctricas | Clase I acorde aIEC 60536                                                                                                                                                    |
| Grado De Protección Ip                            | IP66 acorde aIEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                              |
| Grado De Protección Nema                          | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                           |
| Grado De Protección Ik                            | IK06 conforming to IEC 50102                                                                                                                                                 |
| Normas                                            | CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>CEI 60947-5-5<br>IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1                                                  |
| Certificaciones De Producto                       | CSA<br>Registrado por UL                                                                                                                                                     |
| Resistencia A Las Vibraciones                     | 5 gn (f = 12...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6                                                                                                                                |
| Resistencia A Los Golpes                          | 30 gn(duración18 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27<br>50 gn(duración11 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27 |
| Resistencia A Transitorios Rápidos                | 2 kV acorde aIEC 61000-4-4                                                                                                                                                   |
| Resistencia A Campos Electromagnéticos            | 10 V/m acorde aIEC 61000-4-3                                                                                                                                                 |
| Resistencia A Descargas Electroestáticas          | 6 kV En contacto (en piezas metálicas) acorde a IEC 61000-4-2<br>8 kV En aire libre (en piezas aislantes) acorde a IEC 61000-4-2                                             |
| Emisión Electromagnética                          | Clase B acorde aIEC 55011                                                                                                                                                    |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 8,800 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 3,400 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 5,400 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 78,000 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S03       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 150       |
| Paquete 2 Altura                   | 30,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 12,240 kg  |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | P06        |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 1200       |
| Paquete 3 Altura                   | 75,000 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 60,000 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 80,000 cm  |
| Paquete 3 Peso                     | 110,204 kg |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo De Garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De   [Si](#)  
Rohs

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                                                                 |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                             |