

Ficha técnica del producto

Especificaciones



"Luz piloto 22 mm metalico
rasante LED naranjo con lente
claro - 24V AC/DC"

XB4BVB5

Principal

Gama De Producto	Harmony XB4
Tipo De Producto O Componente	Luz piloto
Nombre Corto Del Dispositivo	XB4
Material Del Bisel	Metal cromado
Material Del Anillo Fijación	Zamak
Diámetro De Montaje	22,5 mm
Tipo De Cabezal	Estándar
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Forma De La Cabeza De Señalización	Redondo
Tapa/Lente De Color U Operador	Ambar
Información Adicional De Operador	Con lente liso
Fuente De Luz	LED universal
Base De Bombilla	LED integral
Color De La Fuente De Luz	Ambar
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	24 V CA/CC 50/60 Hz

Complementos

Altura	47 mm
Ancho	30 mm
Profundidad	54 mm
Descripción Terminales Iso N°1	(X1-X2)PL
Peso Del Producto	0,08 kg
Resistencia A Lavados De Alta Presión	7000000 Pa a 55 °C 0.1 M
Conexiones - Terminales	Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² con extremidad de cable conforme a En> 40 A Screw clamp terminals, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² sin extremidad de cable conforme a En> 40 A
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	250 V 3) conforme a En> 40 A
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV conforme a En> 40 A
Tipo Señalización	Fijo
Consumo De Corriente	18 mA
Vida	100000 H A tensión nominal y 25 °C

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Resistencia A Sobreteniones	1 kV conforme a IEC 61000-4-5
Presentación Del Dispositivo	Producto completo
Límites De Tensión De Alimentación	19,2...30 V DC 21,6...26,4 V AC

Ambiente

Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-40...70 °C
Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase I conforme a IEC 60536
Grado De Protección Ip	IP66 conforme a IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Grado De Protección Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Grado De Protección Ik	Ik06 conforming to IEC 50102
Estándares	En> 40 A IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 UL 508 CEI 60947-5-5 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	CSA Registrado por UL
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn 12...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	30 gn 18 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
Resistencia A Transitorios Rápidos	2 kV conforme a IEC 61000-4-4
Resistencia A Los Campos Electromagnéticos	10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
Resistencia A Descargas Electroestáticas	6 kV En contacto (en piezas metálicas) conforme a IEC 61000-4-2 8 kV En aire libre (en piezas aislantes) conforme a IEC 61000-4-2
Soporte De Sujeción De Cables	Clase B conforme a IEC 55011

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,500 cm
Paquete 1 Ancho	5,500 cm
Paquete 1 Longitud	8,500 cm
Paquete 1 Peso	79,700 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	150
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm

Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	12,390 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	1200
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	107,120 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil