

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Pulsador 22 mm plastico rasante verde con "I" spring return - NA

XB5AA3311

Principal

Gama De Producto	Harmony XB5
Tipo De Producto O Componente	Botón pulsador
Nombre Corto Del Dispositivo	XB5
Material Del Bisel	Plástico Plástico gris oscuro
Tipo De Cabezal	Estándar
Material Del Anillo Fijación	Plástico
Diámetro De Montaje	22,5 mm
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Forma De La Cabeza De Señalización	Redondo
Tipo De Operador	Retorno de resorte
Perfil Del Operador	Verde Empotrado, I Blanco)
Tipo Y Composición De Contactos	1 NA
Funcionamiento Del Contacto	Ruptura lenta
Conexiones - Terminales	Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² con extremidad de cable conforme a En> 40 A Screw clamp terminals, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² sin extremidad de cable conforme a En> 40 A

Complementos

Altura	42 mm
Ancho	30 mm
Profundidad	52 mm
Descripción Terminales Iso N°1	(13-14)NO
Peso Del Producto	0,037 kg
Resistencia A Lavados De Alta Presión	7000000 Pa a 55 °C 0.1 M
Uso De Contactos	Contactos estándar
Apertura Positiva	Sin
Recorrido De Funcionamineto	2,6 mm NA cambiando estado eléctrico) 4,3 mm Desplazamiento total)
Fuerza De Funcionamiento	3,8 N NA cambiando estado eléctrico
Durabilidad Mecánica	10000000 Ciclos
Par De Apriete	0,8...1,2 N.m conforme a En> 40 A

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Forma De La Cabeza De Tornillo	Cruzado Philips nº 1 Cruzado Pozidriv nº 1 Con ranuras plano 4 mm Ø Con ranuras plano 5,5 mm Ø
Material De Los Contactos	Aleación de plata (Ag/Ni)
Protección Contra Cortocirc.	10 A Fusible de cartuchos gG conforme a IEC 60947-5-1
[Ith] Corriente Térmica Convencional	10 A conforme a IEC 60947-5-1
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	600 V 3) conforme a En> 40 A
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	6 kV conforme a En> 40 A
[Ie] Intensidad De Funcionamiento Nominal	3 A a 240 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1 6 A a 120 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1 0,1 A a 600 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1 0,27 A a 250 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1 0,55 A a 125 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1 1,2 A a 600 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
Durabilidad Eléctrica	1000000 Ciclos AC-15, 2 A a 230 V 3600 cyc/h 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 Apéndice C 1000000 Ciclos AC-15, 3 A a 120 V 3600 cyc/h 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 Apéndice C 1000000 Ciclos AC-15, 4 A a 24 V 3600 cyc/h 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 Apéndice C 1000000 Ciclos DC-13, 0,2 A a 110 V 3600 cyc/h 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 Apéndice C 1000000 Ciclos DC-13, 0,5 A a 24 V 3600 cyc/h 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 Apéndice C
Fiabilidad Eléctrica	$\Lambda < 10\exp(-6)$ a 5 V 1 mA En entorno limpio conforme a IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ a 17 V 5 mA En entorno limpio conforme a IEC 60947-5-4
Presentación Del Dispositivo	Producto completo
Capa De Aislamiento	No
Configurable	0
Código De Compatibilidad	XB5

Ambiente

Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-40...70 °C
Categoría De Sobretensión	Clase II conforme a IEC 60536
Grado De Protección Ip	IP66 conforme a Iec 60529 IP67 IP69 IP69K
Grado De Protección Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Grado De Protección Ik	IK03 conforming to IEC 50102
Normas	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 En> 40 A JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-1

Certificaciones De Producto	LROS (Lloyds registro de envío) Registrado por UL DNV CSA BV GL RINA
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	30 gn 18 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,500 cm
Paquete 1 Ancho	5,400 cm
Paquete 1 Longitud	9,100 cm
Paquete 1 Peso	36,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	4,500 cm
Paquete 2 Ancho	5,400 cm
Paquete 2 Longitud	26,500 cm
Paquete 2 Peso	180,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	100
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	4,112 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)