

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Pack receptor 22 mm plástico programable XB5 - 24...240V AC/DC - handy box

XB5RMA04

Principal

Gama De Producto	Harmony XB5R
Tipo De Producto O Componente	Paquete inalámbrico y sin batería
Nombre Corto Del Dispositivo	XB5R
Material De La Cabeza	Plástico
Frecuencia	2405 MHz para transmisor 2405 MHz para receiver ((*))
Clase De Emisión	5M00G7W
Tipo De Antena	Omnidireccional

Complementos

Tipo De Control	Pulsador inalámbrico y sin batería caja a mano montado en anillo de fijación
Tipo De Receptor	Receptor programable 2 relés)
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	24...240 V CA/CC 50/60 Hz
Composición Del Kit	1 transmisor 1 set of caps 1 receiver ((*)) 1 anillos de fijación 1 22 mm 1 push-button head 22 mm 1 handy box
Led De Estado	1 LED Verde para Alimentación conectada 2 LED Verde para Relé ON 2 LED Verde para Modo de función 1 LED verde y amarillo para Recepción de señal
Communication Port Protocol	ZigBee conforme a IEEE 802.15.4
Consumo Máximo De Potencia En W	1 mW
Número De Canales	1
Modulación Técnica	O-QPSK
Ancho De Banda	5 MHz
Ganancia De La Antena	0 dBi
Capa De Aislamiento	No
Código De Compatibilidad	XB5R
[Us] Tensión De Alimentación	24...240 V

Ambiente

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones De Producto	CCC CSA C-Tick GOST UL
Marca	CE
Estándares	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508
Acuerdo De Radio	ANATEL SRRC ICASA FCC ARIB T66 RSS

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,300 cm
Paquete 1 Ancho	10,500 cm
Paquete 1 Longitud	11,000 cm
Paquete 1 Peso	299,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,166 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil