

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque de contacto alimentacion para lampara 22 mm BA9s rojo - 24...120V AC/DC

ZBVBG4

Discontinuado el: 31-01-2023

Discontinuado

Principal

Gama De Producto	Harmony XB5 Harmony XB4
Tipo De Producto O Componente	Bloque luminoso
Nombre Corto Del Dispositivo	ZBV
Se Vende En Cantidades Indivisibles	5
Conexiones - Terminales	Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm ² con extremidad de cable conforme a EN 60947-1 Screw clamp terminals, >= 1 x 0.22 mm ² sin extremidad de cable conforme a EN 60947-1
Tipo Señalización	Fijo
Fuente De Luz	LED protegido
Base De Bombilla	LED integral
Alimentación Del Bloque Luminoso	Directo
Color De La Fuente De Luz	Rojo
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	24...120 V CA/CC a 50/60 Hz

Complementos

Peso Del Producto	0,017 kg
Par De Apriete	0,8...1,2 N.m conforme a EN 60947-1
Forma De La Cabeza De Tornillo	Cruzado Philips nº 1 Cruzado Pozidriv nº 1 Con ranuras plano 4 mm Ø Con ranuras plano 5,5 mm Ø
Límites De Tensión De Alimentación	19,2...132 V DC 21,6...132 V AC
Vida	100000 H A tensión nominal y 25 °C
Resistencia A Sobre tensiones	1 kV conforme a IEC 61000-4-5
Montaje Del Bloque	Montaje frontal
Código De Composición Eléctrica	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Presentación Del Dispositivo	Elemento básico
------------------------------	-----------------

Ambiente

Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-40...70 °C
Grado De Protección Ip	Ip20 conforme a Iec 60529
Estándares	JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	Registrado por UL CSA
Resistencia A Transitorios Rápidos	2 kV conforme a IEC 61000-4-4
Resistencia A Los Campos Electromagnéticos	10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
Resistencia A Descargas Electroestáticas	6 kV En contacto (en piezas metálicas) conforme a IEC 61000-4-2 8 kV En aire libre (en piezas aislantes) conforme a IEC 61000-4-2
Soporte De Sujeción De Cables	Clase B conforme a IEC 55011
[Us] Tensión De Alimentación	24...120 V

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,4 cm
Paquete 1 Ancho	4,4 cm
Paquete 1 Longitud	5,6 cm
Paquete 1 Peso	9 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	400
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4,491 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil