

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Cuerpo c/bloque de contacto/collar de fijación para manipulador de 2 direcciones

ZD5PA103

Discontinuado el: 23-01-2021

Discontinuado

Principal

Gama De Producto	Harmony XB5
Tipo De Producto O Componente	Cuerpo completo/ contacto montaje completo para manipulador
Nombre Corto Del Dispositivo	ZD5
Material Del Anillo Fijación	Plástico
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Tipo Y Composición De Contactos	2 NA
Funcionamiento Del Contacto	Ruptura lenta
Conexiones - Terminales	Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm ² con extremidad de cable conforme a En> 40 A Screw clamp terminals, >= 1 x 0.22 mm ² sin extremidad de cable conforme a En> 40 A

Complementos

Anchura Global Cad	30 mm
Altura Global Cad	47 mm
Profundidad Global Cad	32 mm
Peso Del Producto	0,049 kg
Uso De Contactos	Estándar
Apertura Positiva	Sin
Durabilidad Mecánica	1000000 Ciclos
Par De Apriete	0,8...1,2 N.m conforme a En> 40 A
Forma De La Cabeza De Tornillo	Cruzado Philips nº 1 Cruzado Pozidriv nº 1 Con ranuras plano 4 mm Ø Con ranuras plano 5,5 mm Ø
Material De Los Contactos	Aleación de plata (Ag/Ni)
Protección Contra Cortocirc.	10 A Fusible de cartuchos gG conforme a IEC 60947-5-1
[Ith] Corriente Térmica Convencional	10 A conforme a IEC 60947-5-1
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	600 V 3) conforme a En> 40 A
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	6 kV conforme a En> 40 A

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

[Ie] Intensidad De Funcionamiento Nominal	3 A a 240 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1 6 A a 120 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1 0,1 A a 600 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1 0,27 A a 250 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1 0,55 A a 125 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1 1,2 A a 600 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
Durabilidad Eléctrica	1000000 Ciclos, AC-15, 2 A a 230 V 3600 cyc/h 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos, AC-15, 3 A a 120 V 3600 cyc/h 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos, AC-15, 4 A a 24 V 3600 cyc/h 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos, DC-13, 0,2 A a 110 V 3600 cyc/h 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos, DC-13, 0,5 A a 24 V 3600 cyc/h 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 anexo C
Fiabilidad Eléctrica	$\Lambda < 10\exp(-6)$ a 5 V 1 mA En entorno limpio conforme a IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ a 17 V 5 mA En entorno limpio conforme a IEC 60947-5-4
Presentación Del Dispositivo	Elemento básico

Ambiente

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25...70 °C
Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase II conforme a IEC 60536
Estándares	En> 40 A CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 UL 508 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	CSA Registrado por UL LROS (Lloyds registro de envío) BV DNV GL
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	30 gn 18 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,8 cm
Paquete 1 Ancho	3,4 cm
Paquete 1 Longitud	5,4 cm
Paquete 1 Peso	17,0 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.