

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Botão de cabeçote duplo preto
rente/vermelho saliente de Ø22,
com gravação

ZB4BW8427437

⚠ Discontinuado el: 23/01/2021

⚠ Discontinuado

Principal

Gama De Producto	Harmony XB4
Tipo De Producto O Componente	Cabeza para pulsador de de cabezas iluminado
Compatibilidad Del Producto	LED integral
Nombre Corto Del Dispositivo	ZB4
Material Del Bisel	Metal negro
Diámetro De Montaje	22 mm
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Forma Del Cabezal De Unidad De Señalización	Rectangular
Tipo De Operador	Retorno de resorte
Perfil Del Operador	1 flush - 1 projecting push-buttons - 1 central pilot light
Descripción De Operador	Negro 'I' - rojo 'O'

Complementario

Anchura Total Cad	28 mm
Altura Total Cad	47 mm
Profundidad Total Cad	32 mm
Peso Del Producto	0,046 kg
Resistencia A Lavadoras De Alta Presión	7000000 Pa en55 °C, distancia:0.1 M
Color De Marcado	Marcado en negro sobre tapa blanca Marcado en blanco sobre tapa verde, roja o negra
Perfil Del Operador	Rojo Saliente,O (Abierto) (Blanco) Negro Empotrado,I (Cerrado) (Blanco)
Endurancia Mecánica	1000000 Ciclos

Entorno

Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Clase De Protección Frente A Descargas Eléctricas	Clase I acorde aIEC 60536
Grado De Protección Ip	IP40
Grado De Protección Ik	IK05 conforming to IEC 50102

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Normas	EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	LROS (Lloyds registro de envío) BV DNV CSA GL Registrado por UL
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Golpes	30 gn(duración18 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27 50 gn(duración11 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------