

Ficha técnica del producto

Especificaciones



cabeza seta de emergencia
emergencia Ø 60 - pulsar-tirar - Ø
22 - rojo

ZB4BX4

Discontinuado el: 23/01/2021

Discontinuado

Principal

Gama De Producto	Harmony XB4
Tipo De Producto O Componente	Cabeza para pulsador de apagado de emergencia
Nombre Corto Del Dispositivo	ZB4
Material Del Bisel	Metal cromado
Diámetro De Montaje	22 mm
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Forma Del Cabezal De Unidad De Señalización	Redondo
Tipo De Operador	Enganche mecánico
Reset	Presionar - jalar
Perfil Del Operador	Rojo Tipo hongo Ø 60 mm,Sin marca

Complementario

Anchura Total Cad	60 mm
Altura Total Cad	60 mm
Profundidad Total Cad	56 mm
Peso Del Producto	0,095 kg
Resistencia A Lavadoras De Alta Presión	7000000 Pa en55 °C, distancia:0.1 M
Endurancia Mecánica	300000 Ciclos
Código De Composición Eléctrica	C7 para <4 contactos usoÚnico bloques enMontaje frontal C8 para <4 contactos usoSimple y doble bloques enMontaje frontal C11 para <3 contactos usoÚnico bloques enMontaje frontal C15 para <1 contactos usoÚnico bloques enMontaje frontal C10 para <4 contactos usoSimple y doble bloques enMontaje frontal
Presentación Del Dispositivo	Elemento básico

Entorno

Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Clase De Protección Frente A Descargas Eléctricas	Clase I acorde aIEC 61140
Grado De Protección Ip	IP66 acorde aIEC 60529

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado De Protección Nema	NEMA 13 NEMA 4X NEMA 4 NEMA 12
Grado De Protección Ik	IK03 conforming to IEC 50102
Normas	CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 IEC 60364-5-53 EN/IEC 60947-5-1 GB 14048.5 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	DNV CSA BV LROS (Lloyds registro de envío) Registrado por UL GL
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Golpes	30 gn(duración18 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27 50 gn(duración11 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Si

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil