

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloco de contato único com colar de corpo/fixação, 1 NF, conector Faston

ZB4BZ1023

Principal

Gama De Producto	Harmony XB4
Tipo De Producto O Componente	Conjunto completo de cuerpo/contacto
Nombre Corto Del Dispositivo	ZB4
Material Del Anillo De Fijación	Zamak
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Tipo De Cabezal	Estándar
Tipo Y Composición De Contactos	1 NC
Funcionamiento De Contacto	Ruptura lenta
Tipo De Bloque De Contactos	Único
Composición Del Dispositivo	Base de fijación Cuerpo
Conexiones - Terminales	Conector Faston, tamaño de conexión:1 x 6.35 mm Conector Faston, tamaño de conexión:2 x 2.8 mm

Complementario

Anchura Total Cad	30 mm
Altura Total Cad	47 mm
Profundidad Total Cad	37 mm
Descripción De Terminales Iso N°1	(11-12)NC
Peso Del Producto	0,053 kg
Uso De Contactos	Contactos estándar
Apertura Positiva	Con acorde aEN/IEC 60947-5-1 anexo K
Recorrido De Funcionamineto	1,5 mm (NC cambiando estado eléctrico) 4,3 mm (Desplazamiento total)
Fuerza De Funcionamiento	2 N NC cambiando estado eléctrico
Endurancia Mecánica	5000000 Ciclos
Material De Contactos	Aleación de plata (Ag/Ni)
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	250 V (grado de contaminación3) acorde aEN 60947-1
Endurancia Eléctrica	10000000 Ciclos
Fiabilidad Eléctrica Iec60947	$\Lambda < 10exp(-6)$ en5 V,1 mA En entorno limpio acorde aEN/IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10exp(-8)$ en17 V,5 mA En entorno limpio acorde aEN/IEC 60947-5-4

Entorno

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...70 °C
Grado De Protección Ip	IP20 acorde aIEC 60529
Normas	EN/IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	CSA UL BV DNV GL LROS (Lloyds registro de envío)
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Golpes	30 gn(duración18 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27 50 gn(duración11 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,4 cm
Paquete 1 Ancho	3,4 cm
Paquete 1 Longitud	4,4 cm
Paquete 1 Peso	52,0 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Si

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil