


# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Cabezal para interruptor selector iluminado, Harmony XB5, empotrado blanco de 3 pos.

ZB5FK1333

## Principal

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Gama De Producto                            | Harmony XB5                             |
| Tipo De Producto O Componente               | Cabeza p/ conmutador selector iluminado |
| Compatibilidad Del Producto                 | Universal LED                           |
| Nombre Corto Del Dispositivo                | ZB5                                     |
| Material Del Bisel                          | Plástico gris oscuro                    |
| Diámetro De Montaje                         | 30,5 mm                                 |
| Tipo De Cabezal                             | Empotrado                               |
| Se Vende En Cantidades Indivisibles         | 1                                       |
| Forma Del Cabezal De Unidad De Señalización | Redondo                                 |
| Tipo De Operador                            | Sostenido                               |
| Perfil Del Operador                         | Verde Mango estándar                    |
| Información Posición Operador               | 3 posiciones de +/- 45°                 |

## Complementario

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anchura Total Cad               | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Altura Total Cad                | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Profundidad Total Cad           | 46 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Peso Del Producto               | 0,03 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Endurancia Mecánica             | 500000 Ciclos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Código De Composición Eléctrica | M3 para <4 contactos usoÚnico bloques enMontaje frontal conLED integral<br>M6 para <2 contactos usoÚnico bloques enMontaje frontal conintegral LED y transformer<br>M10 para <2 contactos usoÚnico bloques enMontaje frontal conLED integral<br>MF1 para <2 contactos usoÚnico bloques enMontaje frontal conLED integral<br>M4 para <4 contactos usoSimple y doble bloques enMontaje frontal conLED integral |
| Presentación Del Dispositivo    | Elemento básico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Entorno

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Tratamiento De Protección              | TH                          |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -40...70 °C                 |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -40...70 °C                 |
| Categoría De Sobretensión              | Clase II acorde a IEC 60536 |

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                         |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado De Protección Ip                  | IP66 acorde aIEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                              |
| Grado De Protección Nema                | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                           |
| Resistencia A Lavadoras De Alta Presión | 7000000 Pa en55 °C, distancia:0.1 M                                                                                                                                          |
| Grado De Protección Ik                  | IK03 conforming to IEC 50102                                                                                                                                                 |
| Normas                                  | EN/IEC 60947-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-1                                      |
| Certificaciones De Producto             | GL<br>DNV<br>BV<br>CSA<br>Registrado por UL<br>LROS (Lloyds registro de envío)                                                                                               |
| Resistencia A Las Vibraciones           | 5 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6                                                                                                                                 |
| Resistencia A Los Golpes                | 30 gn(duración18 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27<br>50 gn(duración11 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27 |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 5,588 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 4,572 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 5,334 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 27,216 g |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo De Garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Conforme Con Reach Sin Svhc
- ✓

Sin Metales Pesados Tóxicos
- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Si

Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                               |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                             |