

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bobina de Disparo de Mínima Tensión (MN) TeSys GV2
380-400VAC - Dispositivo de seguridad para usar con GV2ME

GVAU386

⚠ Discontinuado

Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Tipo De Producto O Componente	Bobina de mínima tensión
Nombre Corto Del Dispositivo	GVAU

Complementario

Compatibilidad De Gama	TeSys GV2ME TeSys GV2LE TeSys GV2L TeSys GV2P TeSys GV3L TeSys GV3P TeSys F
[Uc] Tensión Del Circuito De Control	380...400 V AC 60 Hz
Límites De Tensión Del Circuito De Control	0.85...1.1 Un
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	690 V AC acorde a IEC 60947-1 600 V AC acorde a UL 60947-4-1 600 V AC acorde a CSA C22.2 No 60947-4-1
Tensión Umbral De Disparo	0,7-0,35 Un
Consumo A La Llamada En Va	12 VA AC
Consumo A La Llamada En W	8 W
Consumo De Mantenimiento En Va	3,5 VA AC
Consumo De Mantenimiento En W	1,1 W
Duración De Maniobra	10...15 ms acorde a IEC 60947-1
Factor De Carga	100 %
Conexiones - Terminales	Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...2,5 mm²sólido Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...2,5 mm²sólido Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 0,75...2,5 mm²Flexible sin extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 0,75...2,5 mm²Flexible sin extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 0,75...1,5 mm²Flexible con extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 0,75...1,5 mm²Flexible con extremidad de cable
Tightening Torque ((*))	< 1.4 N.m en terminales de fijación por tornillo
Durabilidad Mecánica	10000 Ciclos con GV3P y GV3L 30000 Ciclos con GV2ME y GV2P
Cantidad Por Juego	Juego de 10

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Altura	89 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	66 mm
Peso Del Producto	0,105 kg
Color	Gris oscuro

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	8,3 cm
Paquete 1 Longitud	9,2 cm
Paquete 1 Peso	114,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S01
Número De Unidades En El Paquete 2	16
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	15,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	2,06 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Si

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil