

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Flat screen, Harmony GTU, 10.4 Touch Smart Display SVGA

HMIDT542

Principal

Gama De Producto	Harmony GTU
Tipo De Producto O Componente	Pantalla plana
Tipo De Terminal	Visualizador pantalla táctil
[Us] Tensión De Alimentación Asignada	12...24 V DC Fuente de alimentación
Límites De Tensión De Alimentación	10,8...28,8 V
Consumo De Energía En W	15 W
Corriente Magnetización	30 A

Complementario

Tipo De Conexión Integrada	USB 2.0 tipo A USB 2.0 type mini B ((*))
Resolución De Pantalla Táctil	1027 x 1024
Resolución En Píxeles	800 x 600 ((*))
Tamaño De Pantalla	10,4 pulg.
Aspect Ratio ((*))	4:6
Tipo De Pantalla	LCD TFT color
Resolución De La Pantalla	800 x 600 píxeles SVGA
Color De Pantalla	17 million colours
Vida Útil De La Luz Posterior	50000 horas
Panel Táctil	Multi touch analogue resistive ((*))
Función Disponible	Brightness sensor ((*))
Tipo De Refrigeración	Conven natural
Tipo De Instalación	Instalación interior
Dimensiones De Corte	259 (+ 1/- 0) x 201 (+ 1/- 0) mm
Ancho	272,5 mm
Altura	214,5 mm
Profundidad	67 mm
Peso Del Producto	2,7 kg

Entorno

Grado De Protección Ip	Panel frontal, estado 1 IP66 Panel frontal, estado 1 IP67
------------------------	--

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado De Protección Nema	NEMA 4X panel frontal
Normas	UL 508 ANSI/ISA 12-12-02 Class I division 2 ((*)) CSA C22.2 No 214 CSA C22.2 No 142 IEC 61132-3
Certificaciones De Producto	CULus CE KC RCM UKCA UKEX
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C acorde a IEC 61131-2
Temperatura Ambiente	-20...60 °C
Humedad Relativa	10...90 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
Resistencia A Las Vibraciones	3.5 mm constant amplitude ((*)) (estado 1) 5...9 Hz) acorde a IEC 61131-2 9.8 m/s² (estado 1) 9...150 Hz) acorde a IEC 61131-2
Resistencia A Los Choques	147 m/s acorde a IEC 61131-2
Compatibilidad Electromagnética	Prueba de inmunidad ante descarga electrostática level 3 ((*)) conforming to IEC 61000-4-2

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	21 cm
Paquete 1 Ancho	33 cm
Paquete 1 Longitud	37 cm
Paquete 1 Peso	3,826 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Si](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil