

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque de Contacto Auxiliar TeSys K 4 NA Terminales de Abrazaderas de Tornillo

LA1KN40

Principal

Gama	TeSys
Nombre Del Producto	TeSys K
Tipo De Producto O Componente	Bloque de contactos auxiliares
Nombre Corto Del Dispositivo	LA1
Compatibilidad De Gama	TeSys Micra LC1K TeSys Micra CA2K TeSys Micra CA3K
Ubicación De Montaje	Frontal
Composición De Los Polos De Contacto	4 NA
Funcionamiento De Los Contactos	Instantáneo
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	690 V AC 25...400 Hz
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	690 V acorde a IEC 60947-5-1 600 V acorde a UL 60947-5-1 600 V acorde a CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] Corriente Térmica Convencional	10 A (at 50 °C)
Normas	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 JIS C8201-5-1
Certificaciones De Producto	Esquema CB CCC UL CSA CE UKCA

Complementario

Irms Poder De Conexión Nominal	110 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947
Rango Temporal Admisible	80 A 1 s 60 A 500 ms 110 A 100 ms
Fusible Asociado	10 A gG at <= 690 V conforming to IEC 60947
Corriente Mínima De Conmutación	5 mA
Tensión Mínima De Conmutación	17 V
Distancia De No Superposición	0,5 mm
Resistencia De Aislamiento	> 10 MOhm

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Conexiones - Terminales	Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 0,34...1,5 mm²Flexible con extremidad de cable
	Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 0,75...4 mm²Flexible sin extremidad de cable
	Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1,5...4 mm²rígido
	Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 0,34...1,5 mm²Flexible con extremidad de cable
	Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 0,75...4 mm²Flexible sin extremidad de cable
	Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1,5...4 mm²rígido
Par De Apriete	1,3 N.m - con destornillador Phillips nº 2 1,3 N.m - con destornillador pozidriv No 2
Altura	30 mm
Ancho	38 mm
Profundidad	35 mm
Peso Del Producto	0,045 kg

Entorno

Características Ambientales	Ambiente normal
Grado De Protección Ip	IP20 acorde a IEC 60529
Tratamiento De Protección	TC acorde a IEC 60068
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-50...80 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...50 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4 cm
Paquete 1 Ancho	4 cm
Paquete 1 Longitud	3,8 cm
Paquete 1 Peso	40 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	3 cm
Paquete 2 Ancho	16 cm
Paquete 2 Longitud	17 cm
Paquete 2 Peso	410 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S02
Número De Unidades En El Paquete 3	100
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	4,555 kg

Garantía contractual

