

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque de Contacto Auxiliar TeSys D 1NA + 1NC Terminales de Abrazadera de Tornillo

LADS2

Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nombre Del Producto	TeSys Deca
Tipo De Producto O Componente	Bloque de contactos auxiliares temporizados
Compatibilidad De Gama	TeSys F CAD TeSys F LC1D TeSys G LC1F TeSys G CR1F
Aplicación Del Dispositivo	Arrancador estrella triángulo
Ubicación De Montaje	Frontal
Composición De Los Polos De Contacto	1 a + 1 NC
Funcionamiento De Los Contactos	Time delay
Tipo De Temporizador	Temporización de encendido
Rango De Temporización	1...30 s
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	690 V AC 25...400 Hz
[Ie] Corriente Asignada De Empleo	6 A at 120 V AC-15 1,04 A at 690 V AC-15 0,55 A at 125 V DC-13 0,1 A at 600 V DC-13
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	690 V acorde a IEC 60947-5-1 600 V acorde a UL 60947-5-1 600 V acorde a CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] Corriente Térmica Convencional	10 A (at 60 °C)
Normas	CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones De Producto	Esquema IECEE CB UL CSA CCC EAC UKCA

Complementario

Irms Poder De Conexión Nominal	140 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947-5-1 250 A at <= 690 V DC conforming to IEC 60947-5-1
Rango Temporal Admisible	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
Tipo De Protección	Fusible gG 10 A

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Endurancia Mecánica	5 Mcycles
Corriente Mínima De Conmutación	5 mA
Tensión Mínima De Conmutación	17 V
Tiempo De No Superposición	1,5 ms en desexcitación sin solapamiento entre contactos NC y NA 1,5 ms en excitación sin solapamiento entre contactos NC y NA
Resistencia De Aislamiento	> 10 MOhm
Conexiones - Terminales	Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...2,5 mm²Flexible con extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...2,5 mm²Flexible sin extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...2,5 mm²Flexible con extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...2,5 mm²Flexible sin extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...2,5 mm²rígido Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...2,5 mm²rígido Terminales de fijación por tornillo
Par De Apriete	1,7 N.m - con destornillador plano Ø 6 1,7 N.m - con destornillador Philips nº 2 1,7 N.m - con destornillador pozidriv No 2
Altura	48 mm
Ancho	44 mm
Profundidad	61 mm
Color	Gris oscuro

Entorno

Características Ambientales	Ambiente normal
Grado De Protección Ip	IP20 conforming to IEC 60529
Tratamiento De Protección	TH acorde a IEC 60068
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-60...80 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...70 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	3000 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,2 cm
Paquete 1 Ancho	6,5 cm
Paquete 1 Longitud	4,8 cm
Paquete 1 Peso	82 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	5,2 cm
Paquete 2 Ancho	13 cm
Paquete 2 Longitud	24 cm
Paquete 2 Peso	836 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03

Número De Unidades En El Paquete 3	140
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	12,202 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Si
✓ Sin Pvc	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas