


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque de Terminales de Paso - 6 Mm² 41 a Nivel Único 1X1 Tornillo - Gris

NSYTRV62

Principal

Gama	Linergy
Nombre Del Producto	Linergy TR
Tipo De Producto O Componente	Bloque de terminales
Nombre Corto Del Dispositivo	TRV
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorio de conexión
Tipo De Bloque De Terminales	Paso
Nivel De Bornas	1
Tipo De Montaje	Ajustable en clip
Sección Transversal Nominal	6 mm²
Longitud	47,7 mm
Color	Gris
Cantidad Por Juego	Juego de 50

Complementario

Ancho	8,2 mm
Altura	47,5 mm
Conexiones - Terminales	1 terminal de tornillo, estado 1 hacia arriba - tipo de cable: M4) 1 terminal de tornillo, estado 1 hacia abajo - tipo de cable: M4)
Número De Conexiones	2
Posición De Conexión	De lado
Número De Entrada De Medición	2
Sección Transversal De Cable	0,2...10 mm², sólido cable con terminal 0,2...6 mm², Flexible cable con terminal 0,2...10 mm², sólido cable sin terminal 0,2...10 mm², Flexible cable sin terminal
Par De Apriete	1,5...1,8 N.m
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	10 mm
Tipo De Herramienta	Conexión, estado 1 destornillador Desconexión, estado 1 destornillador
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	1000 V acorde a EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 690 V acorde a ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 V cURus

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Corriente Nominal (In)	41 A acorde a EN/IEC 60947-7-1 50 A cURus 50 A CSA 40 A acorde a ATEX Exe II Ex II 2 GD
Material	Poliamida 6/6: caja aislante Aleación de cobre: conector y tornillo Aleación de cobre: enlace de conexión Acero al cromo-níquel: resorte
2 En Armario	0,01 a 1 MHz acorde a IEC 60250 0,01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4
Almohadilla Plana	3,7 a 1 MHz
Resistividad	10000 MΩ.m acorde a IEC 60093 10000 MΩ.m acorde a VDE 0303-T30
Resistencia De Superficie	1000 GOhm acorde a IEC 60093 1000 GOhm acorde a VDE 0303-T30
Resistencia Al Desplazamiento	500 CTI (> 400 kB) acorde a IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) acorde a VDE 0303-T30
Resistencia A Las Llamas	V0, grosor0,8 mm acorde a UL 94
Peso Del Producto	13,95 g
Compatibilidad De Gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilidad Del Producto	Armarios Spacial

Entorno

Certificaciones De Producto	ATEX LR VDE GL DNV CSA cURus EAC IEC-Ex
Fuerza Dieléctrica	1000 V acorde a IEC 60243-1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...130 °C acorde a IEC 60216-1 -40...130 °C acorde a VDE 0304-T21

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,800 cm
Paquete 1 Ancho	4,700 cm
Paquete 1 Longitud	4,800 cm
Paquete 1 Peso	14,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	50
Paquete 2 Altura	5,200 cm
Paquete 2 Ancho	10,500 cm

Paquete 2 Longitud	21,500 cm
Paquete 2 Peso	730,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S06
Número De Unidades En El Paquete 3	7000
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	115,200 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Si
✓ Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas