

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor enchufable QOvs 1P 50A 10kA Curva C 120VCA

QO150VSC6

Principal

Aplicación Del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Gama	Square D
Nombre Del Producto	QOvs RCBO
Tipo De Producto O Componente	Interruptor automático en miniatura
Número De Polos	1P
Número De Polos Protegidos	1
Corriente Nominal (In)	50 A
Tipo De Red	AC
Código De Curva	C
Poder De Corte	6000 A Icn en 240 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1

Complementario

Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	240/480 V AC 50/60 Hz
Límite De Disparo Magnético	5...10 x In
[Ics] Poder De Corte En Servicio	6 kA 100 % acorde a EN/IEC 60898-1 - 240 V AC 50/60 Hz
Clase De Limitación	3
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	4 kV acorde a IEC 60898-1
Indicador De Posición Del Contacto	Sí
Tipo De Control	Maneta
Señalización Local	Indicación encendido/apagado Disparo de avería
Tipo De Montaje	Plug-on
Pasos De 9 Mm	2
Altura	81 mm
Ancho	18,7 mm
Profundidad	86,3 mm
Peso Del Producto	104 g
Color	Negro
Endurancia Mecánica	20000 Ciclos

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Durabilidad Eléctrica	4000 Ciclos
Conexiones - Terminales	Terminales de tipo túnel - tipo de cable: inferior) 2,5...35 mm² rígido Terminales de tipo túnel - tipo de cable: inferior) 2,5...35 mm² Flexible Conector enchufable - tipo de cable: superior)
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	13 mm for inferior connection
Par De Apriete	3,5 N.m inferior

Entorno

Normas	EN/IEC 60898-1
Certificaciones De Producto	IEC
Grado De Protección Ip	IP20 conforming to IEC 60529
Grado De Contaminación	3
Tropicalización	2 acorde a IEC 60068-1
Humedad Relativa	95 % en 55 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,3 cm
Paquete 1 Ancho	8,9 cm
Paquete 1 Longitud	23,5 cm
Paquete 1 Peso	125,0 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Si
- ✓

Producto Libre De Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas