

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Easy UPS On-Line SRV de APC con tiempo extendido de operación, 6000 VA y 230 V, sin batería

SRVPM6KRIL

Descripción General

Presentación	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje De Entrada Principal	230 V
Otro Voltaje De Entrada	220 V 240 V
Voltaje De Salida Principal	230 V
Otro Voltaje De Salida	220 V 240 V
Potencia Nominal En W	6000 W
Potencia Nominal En Va	6000 VA
Tipo De Conector De Salida	Cable duro 3-hilos (1PH+N+G) 1
Número De Unidad De Rack	2U
Provided Equipment	1 Cable USB 1 Cable de configuración RS-232 1 Brackets para Rack-mount 1 Pie de estabilización/Para montaje en pared 1 "cable de batería" Manual del usuario

Baterías y autonomía

Eficiencia	View Efficiency Graph
Tipo De Batería	Sistema de baterías externo
Voltaje De Batería	240 V
Baterías Pre-Instaladas	0
Ranuras Libres Para Baterías	0
Potencia De Carga De La Batería (Vatios)	1170 W nominal

General

Número De Ranuras Llenas De Módulo De Potencia	0
Número De Ranuras Sin Módulo De Potencia	0
Redundante	No

Físico

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Color	Negro - tipo de cable: RAL 7010
Altura	8,65 cm
Ancho	43,8 cm
Profundidad	61,5 cm
Peso Del Producto	14 kg
Ubicación De Montaje	Frontal
Preferencia De Montaje	Baja
Tipo De Montaje	Montaje en rack con kit
Usb Compatible	No
Posición De Montaje	Horizontal

Entrada

Barras De Separación	110...300 V 60 % load 176...300 V carga completa
Número De Conectores De Entrada	1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G)
Frecuencia Asignada De Empleo	40-70 Hz detección automática

Salida

Máxima Potencia Configurable En Va	6000 VA
Máxima Potencia Configurable (Vatios)	6000 W
Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Distorsión Armónica	1 %
Topología	Doble conversión en línea
Wave Type	Onda senoidal
La Ranura Para Destornillador	94 % - tipo de cable: carga completa)
Información Adicional	Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240
Tipo De Derivación	Desviación interna (automática y manual)
Crest Factor ((*))	3:1

Conformidad

Certificaciones De Producto	CE EAC
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...3000 m
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...60 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación

Altitud De Almacenamiento	0...15000 m
Nivel Acústico	55 DBA
Disipación Térmica En Línea	1172 Btu/h
Grado De Protección Ip	IP20

Comunicaciones y manejo

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Interruptor De Emergencia (Epo)	Sí
Ranuras Libres	1

Protección sobretensiones transitorias y filtrado

Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	600 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	24 cm
Paquete 1 Ancho	60 cm
Paquete 1 Longitud	76 cm
Paquete 1 Peso	18 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS Si

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach [Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS Ue Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad [Información de fin de vida útil](#)