



odpínač NG125NA - 3P + N - 80 A

18894

! Výroba ukončena: 19. 4. 2024

! Výroba ukončena

Základní popis

Řada	Acti9
Označení Výrobku	Acti 9 NG125NA
Typ Produktu Nebo Součásti	Odpínač
Označení Přístroje	NG125NA
Použití Zařízení	Zapnutí a vypnutí pod zátěží Distribuce
Popis Pólů	4P
Umístění Nulového Vodiče	Vlevo
Počet Chráněných Pólů	4
Kategorie Užití	AC-22A podle IEC 60947-3 AC-22B podle IEC 60947-3 AC-23B podle IEC 60947-3
Vhodný Pro Bezpečné Odpojení	Ano podle IEC 60947-3

Doplňky

[Ie] Jmenovitý Pracovní Proud	80 A při 500 V AC 50/60 Hz
[Ue] Jmenovité Pracovní Napětí	500 V AC 50/60 Hz
[Icm] Jmenovitá Zkratová Zapínací Schopnost	2 kA samotný odpínač
[Icw] Jmenovitý Krátkodobý Výdržný Proud	1,5 kA během 50 ms podle IEC 60947-3
[Ui] Jmenovité Izolační Napětí	690 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-3
[Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí	8 kV podle IEC 60947-3
Signalizace Polohy Kontaktů	Ano
Typ Ovládání	Páčka Manuální test vypnutí
Místní Signalizace	ON/OFF signalizace Signalizace vypnutí poruchou
Montážní Režim	Pevná
Upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 Mm	12
Výška	103 mm
Šířka	108 mm
Hloubka	81 mm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Hmotnost Přístroje	0,96 kg
Barva	Černá
Mechanická Životnost	20000 cykly
Elektrická Životnost	Kategorie A (mimo AC20, DC20): 1500 cykly AC 50/60 Hz podle IEC 60947-3 Kategorie B (mimo AC20, DC20): 300 cykly AC 50/60 Hz podle IEC 60947-3
Opatření Pro Visací Zámek	Uzamykatelný
Popis Voleb Pro Uzamknutí	Integrovaný visací zámek
Připojení - Svorky	Tunelové svorky (horní nebo dolní) 16...70 mm² pevný Tunelové svorky (horní nebo dolní) 10...50 mm² ohebný
Délka Odizolování Vodiče	Výkonový obvod: 20 mm for horní nebo dolní connection
Krouticí Moment	Výkonový obvod: 6 N.m horní nebo dolní

Prostředí

Normy	EN 60947-3 IEC 60947-3
Certifikace Výrobků	VDE
Stupeň Krytí Ip	IP20 podle IEC 60529 IP40 podle IEC 60529
Stupeň Ochrany Ik	IK05
Stupeň Znečištění	3 podle IEC 60947-3
Tropikalizace	2 podle IEC 60068-1
Provozní Teplota	-10...60 °C
Teplota Okolí Pro Uskladnění	-40...70 °C

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	8,6 cm
Šířka Balení 1	12,4 cm
Délka Balení 1	15,5 cm
Hmotnost Balení 1	1,042 kg
Typ Balení 2	S03
Počet Jednotek V Balení 2	12
Výška Balení 2	30,0 cm
Šířka Balení 2	30,0 cm
Délka Balení 2	40,0 cm
Hmotnost Balení 2	12,991 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost **RoHS/REACH**

Pohoda a výkon

 Nařízení Reach Bez Látek Svhc

 Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy

 Neobsahuje Rtuť

 Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach [Deklarace REACH](#)

Směrnice Eu Rohs [V souladu](#)
[Deklarace EU RoHS](#)

Nařízení China Rohs [Prohlášení o nařízení China RoHS](#)
Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)

Informace O Životním Prostředí [Environmentální profil produktu](#)

Weee Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Životní Cyklus [Informace o ukončení životnosti](#)