



modulární jistič iC60L - 2P - 32A - charakteristika K

A9F95232

Základní popis

Použití Zařízení	Distribuce
Řada	Acti 9
Označení Výrobku	Acti 9 iC60
Typ Produktu Nebo Součásti	Miniaturní jistič
Označení Přístroje	iC60L
Popis Pólů	2P
Počet Chráněných Pólů	2
[In] Jmenovitý Proud	32 A
Typ Sítě	DC AC
Provedení Jednotky Spouští	Tepelně-magnetická
Typ Charakteristiky	K
Vypínací Schopnost	15000 A Icn podle EN/IEC 60898-1 při 400 V AC 50/60 Hz 70 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 12...60 V AC 50/60 Hz 70 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 100...133 V AC 50/60 Hz 15 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 440 V AC 50/60 Hz 20 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 380...415 V AC 50/60 Hz 20 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při <= 125 V DC 36 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 220...240 V AC 50/60 Hz
Kategorie Užití	Kategorie A podle EN 60947-2 Kategorie A podle IEC 60947-2
Vhodný Pro Bezpečné Odpojení	Ano podle EN 60947-2 Ano podle IEC 60947-2
Normy	IEC 60947-2 EN 60947-2

Doplňky

Frekvence Sítě	50/60 Hz
Mez Vypnutí Zkratové Spouště	12 x In +/- 20 %
[Ics] Jmenovitá Provozní Vypínací Schopnost	18 kA 50 % podle EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 10 kA 50 % podle EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 50 % podle EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 18 kA 50 % podle IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 10 kA 50 % podle IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 50 % podle IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 35 kA 50 % podle EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 35 kA 50 % podle IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 20 kA 100 % podle EN 60947-2 - 72...125 V DC 20 kA 100 % podle IEC 60947-2 - 72...125 V DC
Třída Omezení	3 podle EN 60898-1 3 podle IEC 60898-1

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

[Ui] Jmenovité Izolační Napětí	500 V AC 50/60 Hz podle EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
[Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí	6 kV podle EN 60947-2 6 kV podle IEC 60947-2
Signalizace Polohy Kontaktů	Ano
Typ Ovládání	Páčka
Místní Signalizace	Signalizace vypnutí poruchou
Montážní Režim	Pevná
Upevnění	Lišta DIN
Kompatibilita Hřebenové Propoj. Lišty	Horní nebo dolní: ANO
Rozteč 9 Mm	4
Výška	85 mm
Šířka	36 mm
Hloubka	78,5 mm
Hmotnost Přístroje	0,25 kg
Barva	Bílá
Mechanická Životnost	20000 cykly
Elektrická Životnost	10000 cykly
Připojení - Svorky	Jednoduchá svorka (horní nebo dolní) 1...35 mm² pevný Jednoduchá svorka (horní nebo dolní) 1...25 mm² ohebný
Délka Odizolování Vodiče	14 mm for horní nebo dolní connection
Krouticí Moment	3,5 N.m horní nebo dolní
Proudový Chránič	Samostatný blok

Prostředí

Stupeň Krytí Ip	IP20 podle IEC 60529 IP20 podle EN 60529
Stupeň Znečištění	3 podle EN 60947-2 3 podle IEC 60947-2
Kategorie Přepětí	IV
Tropikalizace	2 podle IEC 60068-1
Relativní Vlhkost	95 % při 55 °C
Pracovní Nadmořská Výška	0...2000 m
Provozní Teplota	-35...70 °C
Teplota Okolí Pro Ukládání	-40...85 °C

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	7,100 cm
Šířka Balení 1	3,500 cm
Délka Balení 1	9,400 cm
Hmotnost Balení 1	246,000 g

Typ Balení 2	BB1
Počet Jednotek V Balení 2	6
Výška Balení 2	8,100 cm
Šířka Balení 2	9,800 cm
Délka Balení 2	22,400 cm
Hmotnost Balení 2	1,534 kg
Typ Balení 3	S03
Počet Jednotek V Balení 3	66
Výška Balení 3	30,000 cm
Šířka Balení 3	30,000 cm
Délka Balení 3	40,000 cm
Hmotnost Balení 3	17,956 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

 Informace Výjimce O Rohs

[Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu s výjimkami
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace