

Ficha técnica del producto

Especificaciones



cabeza de pulsador de dos accionadores - Ø 22 - verde + rojo - IP66, IP69 K

ZB4BW7L37407

Discontinuado el: 23/01/2021

Discontinuado

Principal

Gama De Producto	Harmony XB4
Tipo De Producto O Componente	Cabeza para pulsador de de cabezas iluminado
Compatibilidad Del Producto	LED integral
Nombre Corto Del Dispositivo	ZB4
Material Del Bisel	Metal negro
Tipo De Cabezal	Estándar
Diámetro De Montaje	22 mm
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Forma Del Cabezal De Unidad De Señalización	Rectangular
Tipo De Operador	Retorno de resorte
Perfil Del Operador	1 flush - 1 projecting push-buttons - 1 central pilot light
Descripción De Operador	Verde sin marcar - rojo sin marcar

Complementario

Anchura Total Cad	30 mm
Altura Total Cad	50 mm
Profundidad Total Cad	30 mm
Peso Del Producto	0,056 kg
Resistencia A Lavadoras De Alta Presión	7000000 Pa en55 °C, distancia:0.1 M
Color De Marcado	Marcado en negro sobre tapa blanca Marcado en blanco sobre tapa verde, roja o negra
Perfil Del Operador	Verde Empotrado,Sin marca Rojo Saliente,Sin marca
Endurancia Mecánica	1000000 Ciclos
Código De Composición Eléctrica	M1 para <6 contactos usoÚnico bloques enMontaje frontal conLED integral M2 para <6 contactos usoSimple y doble bloques enMontaje frontal conLED integral M6 para <2 contactos usoÚnico bloques enMontaje frontal conintegral LED y transformer M10 para <2 contactos usoÚnico bloques enMontaje frontal conLED integral
Presentación Del Dispositivo	Subconjuntos básicos

Entorno

Tratamiento De Protección	TH
---------------------------	----

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...70 °C
Clase De Protección Frente A Descargas Eléctricas	Clase I acorde aIEC 61140
Grado De Protección Ip	IP66 acorde aIEC 60529 IP69K IP69 acorde aIEC 60529
Grado De Protección Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Grado De Protección Ik	IK06 conforming to IEC 50102
Normas	EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	GL CSA DNV Registrado por UL LROS (Lloyds registro de envío) BV
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Golpes	30 gn(duración18 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27 50 gn(duración11 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aIEC 60068-2-27

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Si

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil