



Acti 9 - jistič K60N - 1P - 16 A - charakteristika B - 6000 A

A9K01116

Základní popis

Použití Zařízení	Distribuce
Řada	Acti 9
Označení Výrobku	Acti 9 K60
Typ Produktu Nebo Součásti	Miniaturní jistič
Označení Přístroje	K60N
Popis Pólů	1P
Počet Chráněných Pólů	1
[In] Jmenovitý Proud	16 A
Typ Sítě	AC
Provedení Jednotky Spouští	Tepelně-magnetická
Typ Charakteristiky	B
Vypínací Schopnost	6000 A Icn podle EN/IEC 60898-1 při 230 V AC 50/60 Hz
Kategorie Užití	Kategorie A podle IEC 60947-2
Vhodný Pro Bezpečné Odpojení	Ano podle EN/IEC 60898-1
Normy	EN/IEC 60898-1
Certifikace Výrobků	VDE OVE

Doplňky

Frekvence Sítě	50/60 Hz
Mez Vypnutí Zkratové Spouště	3...5 x In
[Ics] Jmenovitá Provozní Vypínací Schopnost	6000 A 100 % podle EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
Třída Omezení	3 podle EN/IEC 60898-1
[Ui] Jmenovité Izolační Napětí	440 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60898-1
[Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí	4 kV podle EN/IEC 60898-1
Signalizace Polohy Kontaktů	Ne
Typ Ovládání	Páčka
Místní Signalizace	Ne
Montážní Režim	Pevná
Upevnění	Lišta DIN
Kompatibilita Hřebenové Propoj. Lišty	Dolní strana: Biconnect

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Rozteč 9 Mm	2
Výška	81 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	70 mm
Hmotnost Přístroje	0,12 kg
Barva	Bílá
Mechanická Životnost	20000 cykly
Elektrická Životnost	20000 cykly
Připojení - Svorky	Tunelové svorky (přířazené) 0,5...35 mm² pevný Tunelové svorky (nadřazené) 0,5...35 mm² pevný Tunelové svorky (přířazené) 0,5...25 mm² ohebný Tunelové svorky (nadřazené) 0,5...25 mm² ohebný
Délka Odizolování Vodiče	14 mm for horní nebo dolní connection
Krouticí Moment	3,5 N.m horní nebo dolní
Proudový Chráníč	Ne

Prostředí

Stupeň Krytí Ip	IP20 podle IEC 60529
Stupeň Znečištění	2 podle IEC 60898-1 2 podle EN 60898-1
Kategorie Přepětí	II
Tropikalizace	2 podle IEC 60068-1
Relativní Vlhkost	95 % při 55 °C
Pracovní Nadmořská Výška	0...2000 m
Provozní Teplota	-25...70 °C
Teplota Okolí Pro Uskladnění	-25...85 °C

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	1,7 cm
Šířka Balení 1	7,5 cm
Délka Balení 1	8,5 cm
Hmotnost Balení 1	106 g
Typ Balení 2	BB1
Počet Jednotek V Balení 2	12
Výška Balení 2	8 cm
Šířka Balení 2	9 cm
Délka Balení 2	23 cm
Hmotnost Balení 2	1,338 kg
Typ Balení 3	S03
Počet Jednotek V Balení 3	144
Výška Balení 3	30 cm

Šířka Balení 3	30 cm
Délka Balení 3	40 cm
Hmotnost Balení 3	16,744 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Materiály s nižším dopadem Průhlednost RoHS/REACH

Výkonnost prostředků



Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

56

Pohoda a výkon



Neobsahuje Rtuť



Informace Výjimce O Rohs

Ano



Produkt Neobsahuje Halogeny

Certifikace a normy

Nařízení Reach

[Deklarace REACH](#)

Směrnice Eu Rohs

V souladu s výjimkami

Nařízení China Rohs

[Prohlášení o nařízení China RoHS](#)
Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.

Informace O Životním Prostředí

[Environmentální profil produktu](#)

Weee

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Životní Cyklus

Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace