



Acti 9 - PowerTag - 3P - horní a dolní umístění - max. 63A - Energy Sensor

A9MEM1540

Základní popis

Range Of Product	PowerLogic
Označení Výrobku	PowerTag A9 M63
Typ Produktu Nebo Součástí	Snímač energie
Poles	3P
Maximum Current [Imax]	63 A
[Ib] Basic Current	10 A
Starting Current	40 mA
Saturační Proud	130 A
Použití Výrobku	Monitorování obvodu Rozvržení nákladů Monitorování zátěže Alarm na přetížení Energy management
Concentrator Compatibility	Acti9 Smartlink SI B Acti9 Smartlink SI D Acti9 PowerTag Link C Acti9 PowerTag Link Acti9 PowerTag Link HD Wiser IP module EcoStruxure Panel Server Universal EcoStruxure Panel Server Advanced PrismaSet Active
Kompatibilní Řada	Acti 9 Acti 9 iKQE RCBO Multi 9 Multi 9 C60 Multi 9 Multi 9 ID Multi 9 Multi9 C32N Multi 9 Multi9 C65 Acti 9 Acti 9 iID Acti 9 Acti 9 iID K Acti 9 Acti 9 iK60 Acti 9 Acti 9 iKQ Acti 9 Acti 9 K60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60 Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 Acti 9 DT60 Acti 9 Acti 9 iC60 single terminal
Typ Měření	Činný výkon Proud Napětí Účinník Činná energie
Třída Přesnosti	Třída 1 proud podle IEC 61557-12 Třída 0.5 napětí podle IEC 61557-12 Třída 1 činný výkon podle IEC 61557-12 Třída 1 činná energie podle IEC 61557-12 Třída 1 účinník podle IEC 61557-12
Montážní Poloha	Horní nebo dolní

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Upevnění	Na jistič
Použití Výrobku	Rozvaděč
Stupeň Krytí Ip	Ztráta napětí with measured current at voltage loss
Vedení Podporující Přenos	Rádiová frekvence 2,4...2,4835 GHz podle IEEE 802.15.4
Emission Power	10 mW

Doplňky

Montáž	Šrouby (svorkovnice)
Electrical Connection (Voltage Sensing & Power Supply)	Konektor kryty hřebenové lišty
Průřez Kabelu	1 pevný kabel 1,5...16 mm² 2 lankový kabel 1,5...2,5 mm² 2 pevný kabel 1,5...2,5 mm² 1 lankový kabel 1,5...16 mm²
Supply Voltage	380...415 V AC, +/- 20 %, mezi fázemi
Frekvence Sítě	50 Hz 60 Hz
Maximum Power Consumption	2 VA
Standardy	IEC 61557-12 IEC 61010-1 IEC 61010-2-030 IEC 61326-1 ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 487-1
Výška	16,5 mm
Šířka	54 mm
Hloubka	43 mm
Hmotnost Přístroje	28 g
Barva	Bílá (RAL 9003)

Prostředí

Značky Kvality	CE
Směrnice	2014/53/EU - směrnice o rádiových zařízeních
Pracovní Nadmořská Výška	0...2000 m
Provozní Teplota	-25...60 °C
Teplota Okolí Pro Ukladnění	-40...85 °C
Kategorie Přepětí	III podle IEC 61010-1
Kategorie Měření	Kategorie III podle IEC 61010-2-030
Stupeň Krytí Ip	IP20 podle IEC 60529
Stupeň Ochrany Ik	IK05
Stupeň Znečištění	3
Relativní Vlhkost	0...95 % při 45 °C podle IEC 60721-3-3
Odolnost Proti Vibracím	3M4 podle IEC 60721-3-3
Elektromag.Kompatibilita	Industrial electromagnetic environment podle IEC 61326-1 Vyzářování EMC podle ETSI EN 301 489-17 Elmag. vyzářování podle IEC 62311

Environmental Characteristics	Prachotěsné třída 3S3 podle IEC 60721-3-3 Slaná mlha třída 3C2 podle IEC 60721-3-3 Použití v interiéru
-------------------------------	--

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	5,000 cm
Šířka Balení 1	6,000 cm
Délka Balení 1	8,500 cm
Hmotnost Balení 1	57,000 g
Typ Balení 2	S02
Počet Jednotek V Balení 2	48
Výška Balení 2	15,000 cm
Šířka Balení 2	30,000 cm
Délka Balení 2	40,000 cm
Hmotnost Balení 2	2,986 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon



Neobsahuje Rtut'



Informace Výjimce O Rohs

Ano

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu s výjimkami
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti