

Ficha técnica del producto

Especificaciones



APC Back-UPS 1600VA, 120V, AVR

BX1600M-LM

Descripción General

Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Longitud De Cable	1,52 m
Tipo De Batería	Batería sellada de plomo

Baterías y autonomía

Eficiencia	View Efficiency Graph
Baterías Pre-Instaladas	0
Ranuras Libres Para Baterías	0
Tiempo Típico De Recarga	8 H
Voltaje De Batería	24 V
Capacidad De La Batería	7,0 Ah
Vida De La Batería	3...5 yr
Batería De Repuesto	APCRBC176
Battery Graph Comments	Curva adecuada a los datos de autonomía medidos. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas, en condiciones ambientales típicas, sin entrada de electricidad, y salida de carga resistiva balanceada (FP = 1,0).
Duración Prolongable	0

General

Equipo Suministrado	Manual del usuario
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Físico

Color	Negro
Altura	19 cm
Dimensiones De Profundidad Máxima	39 cm
Peso Neto	10,3 kg
Mounting Preference	No preference

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo De Montaje	En cordón de luminaria
Two Post Mountable	0

Salida

Tiempo De Transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms
-------------------------	--

Conformidad

Certificaciones De Producto	NOM RETIE
-----------------------------	--------------

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...3000 m
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...40 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud De Almacenamiento	0...3000 m
Nivel Acústico	40 dBA
Grado De Protección Ip	IP20

Comunicaciones y manejo

Panel De Control	Indicadores led on-line : batería encendida
------------------	---

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	350 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	29,7 cm
Paquete 1 Ancho	23,5 cm
Paquete 1 Longitud	49,5 cm
Paquete 1 Peso	11,3 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 years repair or replace
---------------------	---------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva RoHS Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil