



modulární jistič C60H - 1P - 0.5 A - charakteristika C

A9N61500

Základní popis

Řada	Acti9
Označení Výrobku	Acti 9 C60H-DC
Typ Produktu Nebo Součástí	Miniaturní jistič
Označení Přístroje	C60H-DC
Použití Zařízení	Distribuce
Popis Pólů	1P
Počet Chráněných Pólů	1
[In] Jmenovitý Proud	0,5 A při 25 °C
Typ Sítě	DC
Provedení Jednotky Spouští	Tepelně-magnetická
Typ Charakteristiky	C
Vypínací Schopnost	10 kA Icu podle EN 60947-2 při 220 V DC 10 kA Icu podle IEC 60947-2 při 220 V DC 6 kA Icu podle EN 60947-2 při 250 V DC 6 kA Icu podle IEC 60947-2 při 250 V DC 20 kA Icu podle EN 60947-2 při 110 V DC 20 kA Icu podle IEC 60947-2 při 110 V DC
Kategorie Užití	Kategorie A podle EN 60947-2 Kategorie A podle IEC 60947-2
Vhodný Pro Bezpečné Odpojení	Ano podle IEC 60947-2 Ano podle EN 60947-2

Doplňky

Frekvence Sítě	50/60 Hz
[Ue] Jmenovité Pracovní Napětí	250 V DC
[Ics] Jmenovitá Provozní Vypínací Schopnost	15 kA 75 % podle EN 60947-2 - 110 V DC 15 kA 75 % podle IEC 60947-2 - 110 V DC 4,5 kA 75 % podle EN 60947-2 - 250 V DC 4,5 kA 75 % podle IEC 60947-2 - 250 V DC 7,5 kA 75 % podle EN 60947-2 - 220 V DC 7,5 kA 75 % podle IEC 60947-2 - 220 V DC
[Ui] Jmenovité Izolační Napětí	500 V DC podle IEC 60947-2 500 V DC podle EN 60947-2
[Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí	6 kV podle EN 60947-2 6 kV podle IEC 60947-2
Signalizace Polohy Kontaktů	Ano
Typ Ovládání	Páčka
Místní Signalizace	ON/OFF signalizace

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Montážní Režim	Pevná
Upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
Kompatibilita Hřebenové Propoj. Lišty	Horní nebo dolní: standardní
Rozteč 9 Mm	2
Hmotnost Přístroje	0,128 kg
Barva	Bílá
Mechanická Životnost	20000 cykly
Elektrická Životnost	3000 cykly L/R = 2 ms
Opatření Pro Visací Zámek	Uzamykatelný
Popis Voleb Pro Uzamknutí	V poloze O
Krouticí Moment	Výkonový obvod: 2,5 N.m horní nebo dolní
Proudový Chránič	Ne

Prostředí

Standardy	EN 60947-2 IEC 60947-2
Stupeň Znečištění	3 podle EN 60947-2 3 podle IEC 60947-2
Kategorie Přepětí	IV
Tropikalizace	2 podle IEC 60068-2
Pracovní Nadmořská Výška	2000 m
Teplota Okolního Vzduchu Pro Provoz	-25...70 °C
Teplota Okolí Pro Ukládání	-40...85 °C

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	6,8 cm
Šířka Balení 1	2,0 cm
Délka Balení 1	8,5 cm
Hmotnost Balení 1	117,0 g

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon



Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy



Neobsahuje Rtuť



Informace Výjimce O Rohs

[Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Životní Cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace