

Ficha técnica del producto

Especificaciones



TeSys D - Módulo amplificador de interfaz - de estado sólido 24 V CD / 250 V CA

LA4DWB

Principal

Gama	TeSys
Nombre Abreviado Del Equipo	LA4D
Número De Polos	3P
Tipo De Producto O Componente	Módulo de interfaz
Compatibilidad Del Producto	LC1D09...D115

Complementario

Tipo De Montaje	Montado en la parte superior
Tipo De Tecnología	Estado sólido
[Us] Tensión De Alimentación Asignada	24 V corriente continua
Límites De Tensión Del Circuito De Control	5...30 V en 20 °C DC
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	250 V - para circuito de control acorde a IEC 60947-5-1
Tipo De Conexión	Circuito de control, estado 1 conector 1 cable(s) 1...2,5 mm²flexible con extremo de cable Circuito de control, estado 1 conector 1 cable(s) 1...2,5 mm²flexible sin extremidad de cable Circuito de control, estado 1 conector 1 cable(s) 1...2,5 mm²sólido con extremo de cable Circuito de control, estado 1 conector 1 cable(s) 1...2,5 mm²sólido sin extremidad de cable Circuito de control, estado 1 conector 2 cable(s) 1...2,5 mm²flexible con extremo de cable Circuito de control, estado 1 conector 2 cable(s) 1...2,5 mm²flexible sin extremidad de cable Circuito de control, estado 1 conector 2 cable(s) 1...2,5 mm²sólido con extremo de cable Circuito de control, estado 1 conector 2 cable(s) 1...2,5 mm²sólido sin extremidad de cable
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	Circuito de control, estado 1 24...250 V AC
Consumo De Corriente	8.5...15 mA 20 °C
Estado Actual 0 Garantizado	<= 2 mA
Estado De Tensión 0 Garantizado	< 2.4 V
Estado De Tensión 1 Garantizado	5 V
Durabilidad Eléctrica	20 Mciclos en 240 V
Señalizaciones En Local	Indicadores LED
Altura	19 mm
Peso Neto	0,045 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

Normas	IEC 60255-5
Certificaciones De Producto	CSA UL
[Ith] Corriente Térmica Convencional	8 A en <50 °C
Tipo De Protección	Incluido mediante diodo
Grado De Protección Ip	410 acorde a IEC 60529
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...55 °C
Temperatura Ambiente Admisible Alrededor Del Dispositivo	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...80 °C
Disipación De Calor	0,4 W para circuito de control
Inmunizado A Microcortes	1 ms

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,8 cm
Paquete 1 Ancho	4,8 cm
Paquete 1 Longitud	5,0 cm
Paquete 1 Peso	56,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	70
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	4,22 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Sin Metales Pesados Tóxicos
- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas