

Ficha técnica del producto

Especificaciones



PowerLogic PM8000 - PM8244 - Montaje carril DIN+Pantalla Remota - Mereting int.

METSEPM8244

Principal

Gama	PowerLogic
Nombre Del Producto	PowerLogic PM8000
Nombre Abreviado Del Equipo	PM8244
Tipo De Producto O Componente	Central de medida

Complementario

Análisis De Calidad De Energía	acorde a EN 50160, estado 1 2010 Informe de cumplimiento acorde a IEEE 519, estado 1 2014 Informe de cumplimiento acorde a IEC 61000-4-30, estado 1 clase S medición de la calidad de la potencia Hasta armónico 63 índice de armónico captura de onda de corriente detección huecos y picos programabilidad (funciones lógica y matemática) acorde a IEC 62586 monitoreo de la calidad de potencia detección de dirección de interferencias rapid voltage change
Función	Medición de WAGES Supervisión de potencia
Tipo De Medición	Corriente Tensión Frecuencia Potencia activa y reactiva total Potencia aparente total Factor de potencia total Potencia activa y reactiva por fase, rms Potencia aparente por fase, rms Factor de potencia por fase, rms
Supply Voltage	90...415 V AC 45-65 Hz +/- 10 % 110...415 V corriente continua +/- 10 %
Frecuencia De Red	50 Hz 60 Hz
[In] Corriente Nominal	10 A 5 A 1 A
Número De Polos	3P 1P + N 3P + N
Consumo De Potencia En Va	18 VA en 415 V AC
Tipo De Pantalla	Pantalla LCD remota
Resolución De La Pantalla	320 x 240 pixels QVGA
Velocidad De Muestreo	256 muestras/ciclo
Corriente De Medición	50...10000 mA

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo De Entrada Analógica	Tensión (impedance 5 MOhm) Corriente (impedance 0.3 mOhm)
Tensión De Medida	57...400 V AC 42...69 Hz entre fase y neutro 100...690 V AC 42...69 Hz entre fases
Frecuencia	42...69 Hz
Número De Entradas	3 digital 30 V AC 3 digital 60 V corriente continua
Precisión De Medida	Corriente +/- 0.1 % Tensión +/- 0.1 % Energía activa +/- 0.2 %
Clase De Precisión	Clase 0,2S energía activa acorde a IEC 62053-22 Clase 0.2 energía activa acorde a ANSI C12.20 Clase 0.2 potencia activa acorde a IEC 61557-12 Clase 0.5S energía reactiva acorde a IEC 62053-24 Clase 0,5 factor de potencia acorde a IEC 61557-12 Clase 0.2 tensión acorde a IEC 61557-12 Clase 0.2 corriente acorde a IEC 61557-12
Número De Salidas	1 pulso
Información Mostrada	Tensión Corriente Frecuencia Potencia Consumo de energía Distorsión armónica
Protocolo De Puerto De Comunicaciones	Modbus RTU en 116 kbauds - 2 cables ION en 116 kbauds - 2 cables DNP3 IEC 61850 Modbus TCP/IP Cadena Ethernet Modbus TCP / IP en 10/100 Mbit/s RSTP 801.1d 2004
Soporte Del Puerto De Comunicación	Ethernet Bornero de tornillo, estado 1 RS485
Tipo De Red De Comunicación	IPv6 (Protocolo Internet)
Registro De Datos	Secuencia de registro de eventos Registros de eventos Valores instantáneos mín./máx. Registros armónicos Registros de alarmas Sincronización GPS Registros de la forma de onda Registros de datos Sellado de tiempo Análisis de tendencias /previsión Registro de picos y huecos de tensión 50 data recorders
Capacidad De Memoria	512 MB
Servicios Web	Página de inicio personalizable Carga/desc. archivos por FTP File upload/download via SFTP Servidor web Notificación de alarma por correo electrónico Viewing of captured waveform (FTP) Viewing of captured waveform (web) HTTPS server
Servicio De Comunicación	Notificación de correo electró Suporte RSTP Sincronización de tiempo NTP DHCP PTP time synchronization
Cybersecurity	Password protection Syslog protocol support Port hardening Robust security logs Enable/disable communication ports

Tipo De Montaje	Montaje enrasado Ajustable en clip
Soporte De Montaje	Carril DIN dispositivo de medida Marco Pantalla remota
Equipo Suministrado	Pantalla remota
Categoría De Instalación	III
Safety Construction	CAT III, 400...690 V acorde a IEC 61010-1:ed. 3 CAT III, 400...690 V acorde a EN 61010-1:ed. 3 CAT III, 347...600 V acorde a UL 61010-1:ed. 3 CAT III, 347...600 V acorde a CSA C22.2 No 61010-1:ed. 3
Normas	IEC 62053-22 IEC 62053-24 IEC 62052-11 IEC 61557-12 IEEE 1588 IEC 62586-2 IEC 61326-1
Certificaciones De Producto	CE CULus N998
Dimensiones De Anchura Máxima	90,5 mm
Profundidad	90,8 mm
Altura	90,5 mm
Peso Neto	528 g

Entorno

Compatibilidad Electromagnética	Descarga electrostática conforming to IEC 61000-4-2 Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético conforming to IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica conforming to IEC 61000-4-4 Prueba de inmunidad frente a sobretensión conforming to IEC 61000-4-5 Conducted rf disturbances conforming to IEC 61000-4-6 Campo magnético a frecuencia eléctrica conforming to IEC 61000-4-8 Prueba de inmunidad de huecos y caídas de tensión conforming to IEC 61000-4-11 Inmunidad ante ondas de impulso conforming to IEC 61000-4-12 Emisiones conducidas e irradiadas conforming to EN 55022 Emisiones conducidas e irradiadas conforming to EN 55011 Emisiones conducidas e irradiadas conforming to FCC Part 16 Emisiones conducidas e irradiadas conforming to ICES-003 Conducted rf disturbances (2...150 Hz) conforming to CLC/TR 50579 Resistencia sobretensión conforming to IEEE C37.90.1
Grado De Protección Ip	IP30 conforming to IEC 60529
Humedad Relativa	5...95 %
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	3000 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14,0 cm
Paquete 1 Ancho	14,0 cm
Paquete 1 Longitud	37,0 cm
Paquete 1 Peso	1,437 kg

Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	4
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	6,189 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	8
Paquete 3 Altura	70,0 cm
Paquete 3 Ancho	60,0 cm
Paquete 3 Longitud	80,0 cm
Paquete 3 Peso	20,0 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar



Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil