

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Cuerpo con bloque luminoso/anillo de fijación para lámpara BA9s 440...480v

ZB5AV8

## Principal

|                                     |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama De Producto                    | Harmony XB5                                                                                                                       |
| Tipo De Producto O Componente       | Cuerpo completo/ bloque luminoso montaje completo                                                                                 |
| Nombre Abreviado Del Equipo         | ZB5                                                                                                                               |
| Material Del Anillo Fijación        | Plástico                                                                                                                          |
| Se Vende En Cantidades Indivisibles | 1                                                                                                                                 |
| Conexiones - Terminales             | Bornas tornillo, <= 2 x 1.5 mm² con terminal acorde a En> 40 A<br>Bornas tornillo, >= 1 x 0.22 mm² sin terminal acorde a En> 40 A |
| Fuente De Luz                       | Incandescente                                                                                                                     |
| Base De Bombilla                    | BA 9s                                                                                                                             |
| Un Separador Aislante               | Vía transformador integral 1,2 VA 6 V                                                                                             |

## Complementario

|                                       |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anchura Global Cad                    | 30 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| Altura Global Cad                     | 42 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| Profundidad Global Cad                | 55 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| Descripción Terminales Iso N°1        | (X1-X2)PL                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso Neto                             | 0,099 kg                                                                                                                                                                                                                  |
| Par De Apriete                        | 0,8...1,2 N.m acorde a En> 40 A                                                                                                                                                                                           |
| Forma De La Cabeza De Tornillo        | Cruzado compatible con Philips n° 1 destornillador<br>Cruzado compatible con Pozidriv no 1 destornillador<br>Ranurado compatible con plano 4 mm Ø destornillador<br>Ranurado compatible con plano 5,5 mm Ø destornillador |
| [Ui] Tensión Nominal De Aislamiento   | 600 V (grado contaminación 3) acorde a En> 40 A                                                                                                                                                                           |
| [Uimp] Resistencia A Picos De Tensión | 6 kV acorde a En> 40 A                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo De Señalización                  | Fijo                                                                                                                                                                                                                      |
| [Us] Tensión De Alimentación Nominal  | 440...480 V AC en 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                |
| Montaje Del Bloque                    | Montaje frontal                                                                                                                                                                                                           |
| Flechas Salientes                     | P4<br>M9                                                                                                                                                                                                                  |
| Presentación Del Dispositivo          | Basic sub-assemblies                                                                                                                                                                                                      |

## Entorno

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Tratamiento De Protección | TH |
|---------------------------|----|

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                              |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento       | -40...70 °C                                                                                                                                                                          |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento       | -40...55 °C                                                                                                                                                                          |
| Clase De Potección Contra Choques Eléctricos | Clase II acorde a IEC 60536                                                                                                                                                          |
| Normas                                       | IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>En> 40 A<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                                                              |
| Certificaciones De Producto                  | LROS (Lloyds Register of Shipping)<br>BV<br>GL<br>CSA<br>DNV<br>Registrado por UL                                                                                                    |
| Resistencia A Las Vibraciones                | 5 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6                                                                                                                                         |
| Resistencia A Los Choques                    | 30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27<br>50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27 |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 3,6 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 5,5 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 9,2 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 95,0 g   |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S03      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 100      |
| Paquete 2 Altura                   | 30 cm    |
| Paquete 2 Ancho                    | 30 cm    |
| Paquete 2 Longitud                 | 40 cm    |
| Paquete 2 Peso                     | 9,938 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar



Sin Mercurio



Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                                                                 |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                             |