

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Cuerpo con bloque luminoso/anillo de fijación para lámpara BA9s 550...600v

ZB5AV9

Descontinuado

Descatalogado el: 11 nov 2020

Fuera de servicio el: 5 jul 2023

Principal

Gama De Producto	Harmony XB5
Tipo De Producto O Componente	Cuerpo completo/ bloque luminoso montaje completo
Nombre Abreviado Del Equipo	ZB5
Material Del Anillo Fijación	Plástico
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Conexiones - Terminales	Bornas tornillo, <= 2 x 1.5 mm² con terminal acorde a En> 40 A Bornas tornillo, >= 1 x 0.22 mm² sin terminal acorde a En> 40 A
Fuente De Luz	Incandescente
Base De Bombilla	BA 9s
Un Separador Aislante	Via transformador integral 1,2 VA 6 V

Complementario

Anchura Global Cad	30 mm
Altura Global Cad	42 mm
Profundidad Global Cad	55 mm
Descripción Terminales Iso N°1	(X1-X2)PL
Peso Neto	0,099 kg
Par De Apriete	0,8...1,2 N.m acorde a En> 40 A
Forma De La Cabeza De Tornillo	Cruzado compatible con Philips nº 1 destornillador Cruzado compatible con Pozidriv no 1 destornillador Ranurado compatible con plano 4 mm Ø destornillador Ranurado compatible con plano 5,5 mm Ø destornillador
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	600 V (grado contaminación 3) acorde a En> 40 A
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	6 kV acorde a En> 40 A
Tipo De Señalización	Fijo
[Us] Tensión De Alimentación Nominal	550...600 V AC en 50/60 Hz
Montaje Del Bloque	Montaje frontal
Flechas Salientes	P4 M9
Presentación Del Dispositivo	Basic sub-assemblies

Entorno

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...55 °C
Clase De Potección Contra Choques Eléctricos	Clase II acorde a IEC 60536
Normas	IEC 60947-5-4 En> 40 A IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	Registrado por UL CSA LROS (Lloyds Register of Shipping) BV DNV GL
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27 50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,8 cm
Paquete 1 Ancho	3,4 cm
Paquete 1 Longitud	5,4 cm
Paquete 1 Peso	99,0 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar



Sin Mercurio



Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil