

Technický list

Specifikace



iCT 16A 2Z 230/240V 50Hz MO stykač

A9C23712

Základní popis

Řada Produktů	Acti9
Označení Výrobku	Acti9 iCT
Typ Produktu Nebo Součásti	Stykač
Označení Přístroje	iCT
Použití Zařízení	Motor-topení-osvětlení
Póly	2P
[Ie] Jmenovitý Pracovní Proud	16 A AC-7A 6 A AC-7B
Složení Kontaktů	2 Z
Typ Sítě	AC
Typ Ovládání	Dálkové a manuální ovládání
[Uc] Napětí Ovládacího Obvodu	230...240 V AC 50 Hz

Doplňky

Frekvence Sítě	50 Hz
[Ue] Jmenovité Pracovní Napětí	250 V AC 50 Hz
Maximální Výkon	1,2 W při 250 V AC
[Ui] Jmenovité Izolační Napětí	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí	4 kV
Typ Ovládacího Signálu	Udržovací
Spínaná Frekvence	100 spínacích operací/min.
Místní Signalizace	Indikátor činnosti
Pridrzný Příkon (Va)	2,7 VA
Spotřeba Při Přitahu (Va)	9,2 VA
Montážní Režim	Nacvaknutím
Upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 Mm	2
Výška	81 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	60 mm
Barva	Bílá

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Mechanická Životnost	1000000 cykly
Elektrická Životnost	100000 cykly IEC/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7A 30000 cykly IEC/EN 61095 6 A 50 Hz AC-7B 30000 cykly IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 cykly EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 cykly EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 cykly EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 cykly EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Připojení - Svorky	Ovládací obvod: tunelové svorky2 kabel(y) 1,5 mm² pevný Výkonový obvod: tunelové svorky1 kabel(y) 1...4 mm² ohebný Výkonový obvod: tunelové svorky1 kabel(y) 1,5...6 mm² pevný Ovládací obvod: tunelové svorky1 kabel(y) 1,5...2,5 mm² pevný Ovládací obvod: tunelové svorky2 kabel(y) 1,5...2,5 mm² ohebný
Krouticí Moment	Ovládací obvod: 0,8 N.m Výkonový obvod: 0,8 N.m
Kompatibilita Výrobku	IACTs
Označení Kompatibility	ICT
Segment Trhu	Rezidenční Malé komerční budovy

Prostředí

Normy	IEC/EN 61095
Úroveň Hluku	30 dB
Tepelné Ztráty	0,9 W
Stupeň Krytí Ip	IP20
Stupeň Znečištění	2
Tropikalizace	2 podle EN 60947-4-1 2 podle EN 61095 2 podle IEC 1095
Relativní Vlhkost	95 % při 55 °C
Pracovní Nadmořská Výška	2000 m
Provozní Teplota	-5...60 °C
Teplota Okolí Pro Uskladnění	-40...70 °C

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	2,000 cm
Šířka Balení 1	7,500 cm
Délka Balení 1	9,000 cm
Hmotnost Balení 1	119,600 g
Typ Balení 2	BB1
Počet Jednotek V Balení 2	12
Výška Balení 2	8,500 cm
Šířka Balení 2	10,000 cm
Délka Balení 2	22,000 cm
Hmotnost Balení 2	1,496 kg
Typ Balení 3	S03

Počet Jednotek V Balení 3	144
Výška Balení 3	30,000 cm
Šířka Balení 3	30,000 cm
Délka Balení 3	40,000 cm
Hmotnost Balení 3	18,355 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

 Neobsahuje Rtut'

 Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu s výjimkami
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Životní Cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace