



RCA vzdálené pomocné ovládání Ti24 pro iC60 3P-4P

A9C70124

Základní popis

Řada Produktů	Acti9
Typ Produktu Nebo Součásti	Vzdálené pomocné ovl.
Označení Přístroje	RCA iC60
Umístění Signalizačních Kontaktů	1 OF beznapěťové kontakty 1 OF Ti24 1 SD Ti24
Napětí Signalizačního Obvodu	Beznapěťový kontakt 24...230 V 0,01...1 A AC Ti24 24 V 100 mA DC

Doplňky

Typ Ovládání	Dálkové ovládání impulzní a udržovací 230 V AC 50/60 Hz Dálkové ovládání udržovací Ti24 24 V DC
Vstupní Proud	5 mA impulzní 5 mA udržovací 5,5 mA udržuje velmi nízké napětí
Délka Impulzu	>= 200 ms ovládací obvod
Doba Odezvy	< 500 ms
[Us] Jmenovité Napájecí Napětí	230 V AC 50/60 Hz
Spotřeba Energie (W)	1 W
[Ui] Jmenovité Izolační Napětí	400 V
[Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí	6 kV
Hodnota Nastavení	Auto: povolení dálkového ovládání Off: zablokování dálkového ovládání Režim 1: centrální ovládání Režim 3: centrální ovládání a místní přetížení Poloha A: povolení dálkového ovládání po vypnutí (porucha) Poloha B: zablokování dálkového ovládání po vypnutí (porucha)
Místní Signalizace	Záblesková zelená LED: připraven k provozu Záblesková oranžová LED: nefunkční
Montážní Režim	Pevná
Upevnění	Lišta DIN
Kompatibilita Hřebenové Propoj. Lišty	NE
Rozteč 9 Mm	7
Výška	93 mm
Šířka	63 mm
Hloubka	75,5 mm
Hmotnost Přístroje	430 g

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Barva	Bílá
Elektrická Životnost	10000 cykly
Mechanická Životnost	10000 cykly
Opatření Pro Visací Zámek	Uzamykatelný
Délka Odizolování Vodiče	Napájecí: 10 mm for dolní connection Vstupní: 10 mm for dolní connection Výstup: 8 mm for horní connection Ti24 rozhraní: 10 mm for svorka connection
Krouticí Moment	Pomocný výstup: 0,7 N.m Pomocné napájení: 1 N.m Pomocný vstup: 1 N.m
Fyzické Rozhraní	Ti24
Kompatibilní Řada	Acti 9 Acti 9 iC60 Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 iMDU napět'ový adaptér Modicon PLC
Kompatibilita	3P nebo 4P iC60 3P nebo 4P iC65 iMDU PLC

Prostředí

Stupeň Krytí Ip	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulární rozvaděč) conforming to IEC 60529
Stupeň Znečištění	3 podle IEC 60947
Kategorie Přepětí	II
Tropikalizace	2
Relativní Vlhkost	93 % při 40 °C
Teplota Okolí Pro Ukládání	-40...70 °C
Provozní Teplota	-25...60 °C

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	9,000 cm
Šířka Balení 1	11,000 cm
Délka Balení 1	16,200 cm
Hmotnost Balení 1	513,000 g
Typ Balení 2	S03
Počet Jednotek V Balení 2	14
Výška Balení 2	30,000 cm
Šířka Balení 2	30,000 cm
Délka Balení 2	40,000 cm
Hmotnost Balení 2	7,600 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

✓ Neobsahuje Rtut'	
✓ Informace Výjimce O Rohs	Ano
✓ Plastové Části Produktu Neobsahují Halogeny	

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu s výjimkami
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti