



Acti9 ARA pro iC60 3-4P

A9C70134

Základní popis

Řada Produktů	Acti9
Typ Produktu Nebo Součásti	Pomocné automat. opětovné zapnutí
Označení Přístroje	ARA iC60
Umístění Signalizačních Kontaktů	2 OF beznapětové kontakty
Napětí Signalizačního Obvodu	24 V 10 mA AC/DC 230 V 1 A AC

Doplňky

Typ Ovládání	Zábrana automat. udržovací 230 V AC 50/60 Hz Konečné opětovné zapnutí impulzní 230 V AC 50/60 Hz
Vstupní Proud	5 mA
Délka Impulzu	>= 200 ms ovládací obvod
Doba Odezvy	< 500 ms
[Us] Jmenovité Napájecí Napětí	230 V AC 50/60 Hz
Spotřeba Energie (W)	2 W
[Ui] Jmenovité Izolační Napětí	400 V
[Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí	6 kV
Hodnota Nastavení	Program 1: 1 opětovný pokus, krátký cyklus <10 s před uzavřením /6 min kontrola času Program 2: 3 opětovné pokusy, krátký cyklus <10 s před uzavřením /2 min kontrola času Program 2: 3 opětovné pokusy, krátký cyklus <1 min před uzavřením /6 min kontrola času Program 2: 3 opětovné pokusy, krátký cyklus <3 min před uzavřením /6 min kontrola času Program 3: 5 opětovných pokusů, dlouhý pevný cyklus <10 s před uzavřením /2 min kontrola času Program 3: 5 opětovných pokusů, dlouhý pevný cyklus <1 min před uzavřením /6 min kontrola času Program 3: 5 opětovných pokusů, dlouhý pevný cyklus <3 min před uzavřením /6 min kontrola času Program 4: 5 opětovných pokusů, dlouhý progresiv. cyklus <10 s před uzavřením /2 min kontrola času Program 4: 5 opětovných pokusů, dlouhý progresiv. cyklus <1 min před uzavřením /6 min kontrola času Program 4: 5 opětovných pokusů, dlouhý progresiv. cyklus <3 min před uzavřením /8 min kontrola času Program 4: 5 opětovných pokusů, dlouhý progresiv. cyklus <4 min před uzavřením / 10 min kontrola času Program 4: 5 opětovných pokusů, dlouhý progresiv. cyklus <5 min před uzavřením / 12 min kontrola času
Místní Signalizace	Záblesková oranžová LED: nefunkční Záblesková zelená LED: normálního provozu Záblesková červená LED: probíhá opětovný cyklus Pevný červená LED: uzamčení automatického opětovného zapnutí

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Montážní Režim	Nacvaknutím
Upevnění	Lišta DIN
Kompatibilita Hřebenové Propoj. Lišty	NE
Rozteč 9 Mm	7
Výška	93 mm
Šířka	63 mm
Hloubka	75,5 mm
Hmotnost Přístroje	470 g
Barva	Bílá
Elektrická Životnost	5000 cykly
Opatření Pro Visací Zámek	Uzamykatelný
Délka Odizolování Vodiče	Napájecí: 10 mm for dolní connection Vstupní: 10 mm for dolní connection Výstup: 8 mm for horní connection
Krouticí Moment	Napájecí: 1 N.m Vstupní: 1 N.m Výstup: 0,7 N.m
Kompatibilní Řada	Acti 9 Acti 9 iC60
Kompatibilita	4P iC60 3P iC60

Prostředí

Stupeň Krytí Ip	IP20 conforming to IEC 60529
Stupeň Znečištění	3 podle IEC 60947
Kategorie Přepětí	II
Tropikalizace	2
Relativní Vlhkost	93 % při 40 °C
Teplota Okolí Pro Ukladnění	-40...70 °C
Provozní Teplota	-25...60 °C

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	9 cm
Šířka Balení 1	11 cm
Délka Balení 1	16 cm
Hmotnost Balení 1	535 g
Typ Balení 2	S03
Počet Jednotek V Balení 2	14
Výška Balení 2	30 cm
Šířka Balení 2	30 cm
Délka Balení 2	40 cm
Hmotnost Balení 2	7,93 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

✓ Neobsahuje Rtut'	
✓ Informace Výjimce O Rohs	Ano
✓ Plastové Části Produktu Neobsahují Halogeny	

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu s výjimkami
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti