



ExLhoist startovací balíček = XARS8D18W + ZARC01 + ZARC02

XARSK8D18W

Základní popis

Výrobová Řada	Harmony eXLhoist
Typ Produktu Nebo Součásti	Řídící stanice
Označení Přístroje	XARS
Typ Ovladače	Bezdrátový
Použití Výrobku	Zdvhací aplikace Manipulace s materiálem
Počet Kanálů	50
Provedení Ovladače	Funkce stop: max. SIL 2 (může dosáhnout PL d/kategorie 3) podle IEC 62061 Funkce stop: max. SIL 2 (může dosáhnout PL d/kategorie 3) podle ISO 13849-1 Funkce nouzového zastavení: max. SIL 3 (může dosáhnout PL e/kategorie 4) podle IEC 62061 Funkce nouzového zastavení: max. SIL 3 (může dosáhnout PL e/kategorie 4) podle ISO 13849-1 Funkce motion: max. SIL 1 (může dosáhnout PL c/kategorie 1) podle IEC 62061 Funkce motion: max. SIL 1 (může dosáhnout PL c/kategorie 1) podle ISO 13849-1 Ochrana funkce omezovače: max. SIL 1 (může dosáhnout PL c/kategorie 1) podle IEC 62061 Ochrana funkce omezovače: max. SIL 1 (může dosáhnout PL c/kategorie 1) podle ISO 13849-1

Doplňky

Obsah Sady	Dálkové ovládání Základní stanice Bezpečnostní pás Kabel Konfigurační software
Pracovní Dosah	100 m ve volném vzduchu
Kabelový Vstup	Kabelová průchodka
Typ Komunikační Sítě	Bezdrátový: bluetooth nízkoeenergetické
Přenosová Frekvence	2,4 GHz

Prostředí

Shoda Pro Rádiové Rušení	SRRC RSS ARIB ANATEL FCC ICASA
Relativní Vlhkost	0...95 % při -20...45 °C ukládání

Elektromagnetická Kompatibilita	Odolnost proti elektrostatickému výboji - test level: 4 kV třída B (při kontaktu) conforming to IEC 61000-4-2 Odolnost proti elektrostatickému výboji - test level: 8 kV třída B (ve vzduchu) conforming to IEC 61000-4-2 Odolnost proti vyzařovanému el. poli - test level: 10 V/m třída B conforming to IEC 61000-4-3
Standardy	IEC 60204-1 bezpečnostní ISO 13849-1 bezpečnostní IEC 62061 bezpečnostní IEC 61508 bezpečnostní ISO 13850 bezpečnostní IEC 60204-32 výtahové aplikace ETSI EN 301 489-1 radio ETSI EN 301 489-3 radio ETSI EN 301 489-17 radio ETSI EN 300 440-2 radio ETSI EN 300 328 radio FCC část 15 radio RSS GEN vyd. 3 radio RSS 210 vyd. 8 radio ARIB STD-T81 radio
Certifikace Výrobku	CE UL CSA C-Tick JIS KC EAC

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	20,5 cm
Šířka Balení 1	29,0 cm
Délka Balení 1	30,8 cm
Hmotnost Balení 1	3,148 kg
Typ Balení 2	S04
Počet Jednotek V Balení 2	2
Výška Balení 2	30,0 cm
Šířka Balení 2	40,0 cm
Délka Balení 2	60,0 cm
Hmotnost Balení 2	6,884 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost

Pohoda a výkon

☒ Neobsahuje Rtuť

☒ Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Směrnice Eu Rohs	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
------------------	---

Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS
---------------------	--

Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
--------------------------------	---

Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
------	---

Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti
----------------	---