



snímač otisků prstů XB5S Ø 22 mm - 2 polohy - bistabilní - 1 připojovací kabel

XB5S1B2L2

Základní popis

Typ Produktu Nebo Součásti	Snímač otisků prstů
Použití Výrobku	Průmyslové stroje Manipulační stroje
Označení Přístroje	XB5S
Materiál Obruby	Plastová tmavě šedá
Průměr Montážního Otvoru	22 mm
Typ Výstupu	PNP
Prodej V Nedělitelném Množství	1
Stupeň Krytí Ip	IP20 (zadní strana) podle 3.5 kV IP65 (přední strana) podle 3.5 kV
Typ Ovládací Hlavice	Pevná pozice
Informace O Pozicích Ovládače	2 pozice
Provedení Ovládače	Čtečka otisku prstu
Připojení - Svorky	1 předzapojený kabel, 3 x 0,34 mm²
Využití Paměti	200 uživatelů s až 2 otisky prstů na uživatele

Doplňky

Materiál Rozvaděče	Polyamid PA66
Izolace Kabelu	PvR
Pracovní Poloha	Vodorovná poloha Plochá povrchová instalace Svislá povrchová instalace
Funkce Modulu	Bistabilní
Hmotnost Přístroje	0,17 kg
Označení	CE
Místní Signalizace	1 LED (zelená)proukazatel stavu výstupu: 1 LED (oranžová)prореžim registrace - admin.: 1 LED (oranžová)prореžim registrace - provozovatel.: 1 LED (červená)proporucha: 1 LED (červená)proreset:
Zkratová Ochrana	250 mA externí pojistka typ gG
[Us] Jmenovité Napájecí Napětí	24 V DC
Elektrické Připojení	volné konce vodiče s 3 vodiče 2 m
Meze Napájecího Napětí	20...30 V DC

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Typ Ochrany	Zkrat Ochrana proti přepólování Ochrana proti přetížení
Maximální Spínací Proud	200 mA
[Ures] Zbytkové Napětí	1 V stav zapnuto
Proud I (A)	<= 70 mA naprázdno
Maximum Delay First Up	3 s + 0.5 ms na registrovaného uživatele
Maximum Delay Recovery	1,5 s
Maximální Zpoždění	1,5 s

Prostředí

Výrobová Řada	Harmony XB5S
Teplota Okolí Pro Uskladnění	-25...70 °C
Provozní Teplota	-5...50 °C
Stupeň Krytí Nema	NEMA 12
Normy	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Certifikace Výrobků	UL CSA
Odolnost Proti Vibracím	+/- 3 mm (f= 5...9 Hz) podle IEC 60068-2-6 1 gn (f= 9...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
Odolnost Proti Otřesům	50 gn 11 ms podle IEC 60068-2-27

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	6,8 cm
Šířka Balení 1	9,5 cm
Délka Balení 1	18,5 cm
Hmotnost Balení 1	196,0 g
Typ Balení 2	S02
Počet Jednotek V Balení 2	8
Výška Balení 2	15,0 cm
Šířka Balení 2	30,0 cm
Délka Balení 2	40,0 cm
Hmotnost Balení 2	1,904 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)




Průhlednost

Pohoda a výkon

 Neobsahuje Rtut'	
 Informace Výjimce O Rohs	Ano
Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Dimensions Drawings

Dimensions of Biometric Switches



e: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Connections and Schema

Cable with PNP Output



- BU: Blue
- BN: Brown
- BK: Black