



snímač otisků prstů XB5S Ø 22 mm - monostabilní - 1 konektor

XB5S2B2M12

Základní popis

Typ Produktu Nebo Součásti	Snímač otisků prstů
Použití Výrobku	Průmyslové stroje Manipulační stroje
Označení Přístroje	XB5S
Materiál Obruby	Plastová tmavě šedá
Průměr Montážního Otvoru	22 mm
Typ Výstupu	PNP
Prodej V Nedělitelném Množství	1
Stupeň Krytí Ip	IP20 (zadní strana) podle 3.5 kV IP65 (přední strana) podle 3.5 kV
Typ Ovládací Hlavice	Pulsní
Provedení Ovládače	Čtečka otisku prstu
Využití Paměti	200 uživatelů s až 2 otisky prstů na uživatele

Doplňky

Materiál Rozvaděče	Polyamid PA66
Izolace Kabelu	PvR
Pracovní Poloha	Svislá povrchová instalace Vodorovná poloha Plochá povrchová instalace
Funkce Modulu	Monostabilní
Hmotnost Přístroje	0,183 kg
Označení	CE
Místní Signalizace	1 LED (zelená)proukazatel stavu výstupu: 1 LED (oranžová)prorežim registrace - admin.: 1 LED (oranžová)prorežim registrace - provozovatel.: 1 LED (červená)poropucha: 1 LED (červená)proreset:
Zkratová Ochrana	250 mA externí pojistka typ gG
[Us] Jmenovité Napájecí Napětí	24 V DC
Elektrické Připojení	M12 konektor0,2 m
Meze Napájecího Napětí	20...30 V DC
Typ Ochrany	Ochrana proti přetížení Zkrat Ochrana proti přepólování
Maximální Spínací Proud	200 mA

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

[Ures] Zbytkové Napětí	1 V stav zapnuto
Proud I (A)	<= 70 mA naprázdno
Maximum Delay First Up	3 s + 0.5 ms na registrovaného uživatele
Maximum Delay Recovery	1,5 s
Maximální Zpoždění	1,5 s

Prostředí

Výrobní Řada	Harmony XB5S
Teplota Okolí Pro Ukládání	-25...70 °C
Provozní Teplota	-5...50 °C
Stupeň Krytí Nema	NEMA 12
Normy	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4
Certifikace Výrobků	CSA UL
Odolnost Proti Vibracím	+/- 3 mm (f= 5...9 Hz) podle IEC 60068-2-6 1 gn (f= 9...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
Odolnost Proti Otřesům	50 gn 11 ms podle IEC 60068-2-27

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	6,7 cm
Šířka Balení 1	9,5 cm
Délka Balení 1	18,5 cm
Hmotnost Balení 1	163,0 g
Typ Balení 2	S02
Počet Jednotek V Balení 2	8
Výška Balení 2	15,0 cm
Šířka Balení 2	30,0 cm
Délka Balení 2	40,0 cm
Hmotnost Balení 2	1,634 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)




Průhlednost

Pohoda a výkon

 Neobsahuje Rtut'	
 Informace Výjimce O Rohs	Ano
Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Dimensions Drawings

Dimensions of Biometric Switches




e: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Connections and Schema

M12 Connector

M12 connector



- 1 : (+)
- 3 : (-)
- 4 : Output