

Technický list

Specifikace



chráničová spoušť Vigi iC60 2P
63A 100mA A pro jistič iC60N,
iC60H

A9W22263

! Výroba ukončena: 9. 1. 2024

! Výroba ukončena

Základní popis

Řada	Acti 9
Typ Produktu Nebo Součásti	Doplňkový proudový chránič
Označení Přístroje	Vigi iC60
Popis Pólů	2P
[In] Jmenovitý Proud	63 A
Citlivost Chrániče	100 mA
Doba Zpoždění Spouště Proud. Chrániče	Mžiková
Typ Ochrany Proti Zemnímu Proudu	Typ A
Typ Sítě	AC
Frekvence Sítě	50/60 Hz
[Ue] Jmenovité Pracovní Napětí	230/415 V AC 50/60 Hz podle EN 61009-1
Normy	EN 61009-1 IEC 61009-1
Rozteč 9 Mm	4

Doplňky

Umístění Zařízení V Systému	Výstup
Provedení Proudového Chrániče	Napětově nezávislý
[Ui] Jmenovité Izolační Napětí	500 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
[Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí	6 kV podle IEC 60947-2
Kompatibilní Řada	Acti 9 Acti 9 iC60
Kompatibilita Výrobku	Dvojitá svorka
Místní Signalizace	Signalizace vypnutí poruchou
Montážní Režim	Nacvaknutím
Upevnění	Lišta DIN
Elektrické Připojení K Jističi	Šrouby
Výška	91 mm
Šířka	72 mm
Hloubka	74 mm
Hmotnost Přístroje	0,165 kg

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Připojení - Svorky	Tunelové svorky dolní strana1...35 mm² pevný Tunelové svorky dolní strana1...25 mm² ohebný
Délka Odizolování Vodiče	14 mm
Krouticí Moment	3,5 N.m

Prostředí

Stupeň Krytí Ip	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulární rozvaděč) conforming to IEC 60529
Stupeň Znečištění	3 podle IEC 60947-2
Elektromag.Kompatibilita	8/20 µs impulzní výdržné, 250 A podle IEC 61009-1
Provozní Teplota	-25...60 °C
Teplota Okolí Pro Ukládání	-40...85 °C

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	8,500 cm
Šířka Balení 1	7,700 cm
Délka Balení 1	11,400 cm
Hmotnost Balení 1	171,900 g
Typ Balení 2	S03
Počet Jednotek V Balení 2	27
Výška Balení 2	30,000 cm
Šířka Balení 2	30,000 cm
Délka Balení 2	40,000 cm
Hmotnost Balení 2	5,162 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost **RoHS/REACH**

Pohoda a výkon

☒ Neobsahuje Rtuť

☒ Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

☒ Plastové Části Produktu Neobsahují Halogeny

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu s výjimkami
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace