

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Kaedra-Gehäuse, für Steckdosen,
340x460mm, 13 Module, 6
Öffnungen

13181

EAN Code: 3303430131816

Hauptmerkmale

Baureihe	Mureva
Produktname	Mureva Enclosure
Produkt- Oder Komponententyp	Wetterfestes Gehäuse
Gehäusetyp	Gehäuse für Netzsteckdose
Beschreibung Der Montageplatte	Ohne Montageplatte

Zusatzmerkmale

Gehäusemontage	Oberfläche
9-Mm-Raster	24
Anzahl Der 18-Mm-Module Pro Reihe	12
Gesamtzahl Der 18-Mm-Module	12
Anzahl Der Horizontalen Reihen	1
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II Doppelisolierung
Anzahl Der Öffnungen Der Schnittstelle	6
Anzahl Von Platten	2 für Drucktastersteuerungen 6 für 65 x 85-Steckdosen
Gelieferte Ausrüstung	2 Kabelbinder 6 Platte für 65 x 85-Steckdose 2 Platte für Drucktastensteuerung
Art Der Frontabdeckung	Transparent
Verlustleistung In W	28 W
[In] Bemessungsstrom	63 A
Schientyp	DIN
Anzahl Der Ausschnitte Pg Iso	17
Beschreibung Der Verriegelungsoptionen	Optionale Verriegelung
Gehäusematerial	Gehäuse: selbstverlöschendes Polymer
Produktgewicht	2,5 kg
Basisabmessungen	90 x 100 mm
Breite	340 mm
Höhe	460 mm
Tiefe	160 mm
Innentiefe	91 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Farbe	Tür: grün transparent Gehäuse: hellgrau (RAL 7035)
-------	---

Montage

Normen	IEC 61439-3 IEC 60695-2-1 IEC 60670 EN 62262 EN 50262
Feuerbeständigkeit	650 °C entspricht IEC 60695-2-1
Schutzart (Ip)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (Ik)	IK09 entspricht EN 50102
Umwelteigenschaften (Uv)	UV-beständig: Klasse 3 entspricht ISO 4582:2010 UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2:2013
Überspannungskategorie	II
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...40 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	16,8 cm
Vpe 1 Breite	36,0 cm
Vpe 1 Länge	47,0 cm
Vpe 1 Gewicht	2,848 kg
Vpe 2 Art	P12
Vpe 2 Menge	28
Vpe 2 Höhe	80,0 cm
Vpe 2 Breite	80,0 cm
Vpe 2 Länge	120,0 cm
Vpe 2 Gewicht	91,744 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Umweltfreundliche Materialien Transparenz RoHS/REACH

Ressourcenleistung

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

25

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Frei Von Reach-Svhc

✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen

Ja

✓

Halogenfreies Produkt

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

