



Zeitschaltuhr mechanisch IHH 7j  
1c ARM, 1 TE, 7 Tage, 1 Kanal

15331

EAN Code: 3303430153313

Hauptmerkmale

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Produktsortiment             | Acti9                  |
| Produktname                  | Acti 9 IHH             |
| Kurzbezeichnung Des Geräts   | IHH                    |
| Produkt- Oder Komponententyp | Mechanical time switch |
| Anzahl Der Kanäle            | 1                      |
| Funktion Verfügbar           | Manual time changeover |

Zusatzmerkmale

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geräteanwendung                    | Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lasttyp                            | Parallel-korrigierte Leuchtstofflampe 5 x 58 W 4,7 µF<br>Parallel-korrigierte Leuchtstofflampe 7 x 40 W 7 µF<br>Parallel-korrigierte Leuchtstofflampe 2 x 100 W 18 µF<br>230 V AC Halogenlampe 1.000 W<br>230 V AC Glühlampe 1.000 W<br>Fluokompakt-Lampe 700 VA<br>Kompakt-Leuchtstofflampe 150 W<br>LED-Lampe < 2 W 30 W<br>LED-Lampe > 2 W 300 W |
| Zyklusdauer                        | 7 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Max. Anzahl Der Schaltungen        | 42 EIN - 42 AUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mindest-Intervalldauer             | 2 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Art Der Einstellung                | Manuelle Zeitumstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Messgenauigkeit                    | +/- 1 s/Tag 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Leistungsaufnahme In W             | 0,5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maximaler Schaltstrom              | 16 A - 250 V AC pf = 1<br>4 A - 250 V AC pf = 0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ue]<br>Betriebsbemessungsspannung | 230 - 240 V AC bei 50 - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Batterielebensdauer                | 10 Jahr(e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sicherungsdauer                    | 150 h time and program saving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Montagehalterung                   | DIN-Schiene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9-Mm-Raster                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Farbton                            | Weiß (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anschlüsse - Klemmen               | Schraubklemmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Breite                             | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Höhe                               | 90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                |          |
|----------------|----------|
| Tiefe          | 66 mm    |
| Produktgewicht | 0,101 kg |

## Montage

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Umgebungstemperatur Bei Betrieb | -10...50 °C     |
| Schutzart (Ip)                  | Klemmen: IP20 B |

## Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| Vpe 1 Art     | PCE      |
| Vpe 1 Menge   | 1        |
| Vpe 1 Höhe    | 2,0 cm   |
| Vpe 1 Breite  | 7,0 cm   |
| Vpe 1 Länge   | 10,0 cm  |
| Vpe 1 Gewicht | 89,0 g   |
| Vpe 2 Art     | S03      |
| Vpe 2 Menge   | 100      |
| Vpe 2 Höhe    | 30,0 cm  |
| Vpe 2 Breite  | 30,0 cm  |
| Vpe 2 Länge   | 40,0 cm  |
| Vpe 2 Gewicht | 9,452 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Nachhaltigkeit



Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz   RoHS/REACH

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

## Zertifizierungen & Normen

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Verordnung            | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                         |
| Eu-Rohs-Richtlinie          | Konform mit Ausnahmen                                                                                                                     |
| Rohs-Richtlinie Für China   | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information. |
| Umweltproduktdeklaration    | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                       |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                  |