



vačkový spínač - 1P - 60° - 10 A - pro Ø 16 nebo 22 mm

K10A001ACH

Základní popis

Výrobní Řada	Harmony K
Typ Produktu Nebo Součástí	Kompletní vačkový spínač
Označení Přístroje	K10
[Ith] Jmenovitý Tepelný Proud	10 A
Montáž Výrobku	Čelní montáž
Upevnění	Otvor Ø 16 nebo 22 mm
Typ Ovládací Hlavice Vačkového Spínače	S čelní deskou 30 x 30 mm
Typ Ovládací Hlavice	Černá rukojeť
Uzamknutí Otočné Rukojeti	Ne
Přítomnost Štítku	Ano kovová popis, 0 - 1 černá označení
Funkce Vačkového Spínače	Spínač
Návrat	Ne
Poloha Off	S polohou OFF
Popis Pólů	1P
Spínací Polohy	Vpravo: 0° - 60°
Stupeň Krytí Ip	Blok kontaktu: IP20 Ovládací hlava: IP65 conforming to IEC 60529

Doplňky

Spínací Úhel	60 °
[UI] Jmenovité Izolační Napětí	440 V (stupeň znečištění 3) podle IEC 60947-1
Jmen. Prac. Výkon (W)	370 W AC-23A, 110/120 V 1 fáz. 750 W AC-23A, 220/240 V 1 fáz.
Jmenovitý Výkon (Hp)	0,33 hp při 110/120 V AC, 1 fáz. 0,75 hp při 220/240 V AC, 1 fáz.
[Ie] Jmenovitý Pracovní Proud Ac	10 A při 400 V AC-1 10 A při 400 V AC-21A 3 A při 240 V AC-15 6 A při 120 V AC-15
[Ie] Jmen. Prac. Proud Dc	10 A při 24 V odporová zátěž 0,3 A při 220 V odporová zátěž 0,7 A při 110 V odporová zátěž
Elektrická Životnost	100000000 cykly
Zkratová Ochrana	10 A patronová pojistka, typ gG
[Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí	4 kV podle IEC 60947-1

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Funkce Kontaktu	Závisle spínající
Elektrické Připojení	Svorky s uchyceným šroubem, velikost svorky: 2 x 1,5 mm²
Mechanická Životnost	1000000 cykly
Cad Celková Šířka	30 mm
Cad Celková Výška	30 mm
Cad Celková Hloubka	76 mm
Hmotnost Přístroje	0,03 kg

Prostředí

Standardy	CENELEC EN 50013 IEC 60947-3 IEC 60947-5-1
Certifikace Výrobku	CULus
Stupeň Ochrany	TC
Provozní Teplota	-20...55 °C
Teplota Okolí Pro Ukládání	-40...70 °C
Třída Ochrany Před Úrazem Elektrickým Proudem	Třída II podle IEC 60536

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	4,1 cm
Šířka Balení 1	4,1 cm
Délka Balení 1	10,5 cm
Hmotnost Balení 1	53,0 g
Typ Balení 2	S02
Počet Jednotek V Balení 2	80
Výška Balení 2	15,0 cm
Šířka Balení 2	30,0 cm
Délka Balení 2	40,0 cm
Hmotnost Balení 2	4,53 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)


Pohoda a výkon

	Nařízení Reach Bez Látek Svhc	
	Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy	
	Neobsahuje Rtuť	
	Informace Výjimce O Rohs	Ano
Nařízení Reach		Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs		Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs		Prohlášení o nařízení China RoHS
Weee		Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Dimensions Drawings

Cam Switch

Front Mounting by Ø16 mm/0.63 in. or Ø 22 mm/0.87 in. hole




- a 51 mm/2.01 in.
- e support panel thickness: 0.5 mm to 5 mm/0.02 in. to 0.2 in.

Mounting and Clearance

Cam Switch

Ø 16 mm/0.63 in. and Ø 22 mm/0.87 in. Panel Cut-outs




Technical Description


Link Positions (Factory Mounted)

Diagram for 1 to 4-pole Switches


Select the number of poles according to the product characteristics.



Marking




Angular Position of Switch



Switching Program

Diagram for 1 to 4-pole Switches

Select the number of poles according to the product characteristics.



- (1) 1-pole
- (2) 2-pole
- (3) 3-pole
- (4) 4-pole

Convention Used for Switching Program Representation

-  Contact closed
-  Contact closed in 2 positions and maintained between the 2 positions
-  Sealed assembly for auto-maintain control
-  Overlapping contacts
-  Spring return position: for a switching angle of 90°, spring return is over 30° after the last position (for a maximum of 3 simultaneous contacts).

Example:

