



tělo pojistkového odpínače ISFT 3P 3 F-DIN NH000-100 A- montáž na sběrnice 60mm

LV480752

Základní popis

Řada	FuPacT
Označení Výrobku	Fupact ISFT
Označení Přístroje	ISFT100N
Typ Produktu Nebo Součásti	Pojistkový odpínač
Použití Zařízení	Ochrana zařízení, monitorování a ovládání Distribuce
Popis Pólů	3P
Počet Držáků Pojistek	3
Typ Pojistky	DIN
Velikost Pojistky	NH000
Vhodný Pro Bezpečné Odpojení	Ano podle EN/IEC 60947-3
Viditelné Odpojení	Ano
Signalizace Polohy Kontaktů	Ano
[Ith] Jmenovitý Tepelný Proud	100 A (40 °C) ztrátový výkon na pojistku: 9 W
[Ithe] Jmenovitý Tepelný Proud	100 A při 40 °C, Ztrátový výkon na pojistku: 9 W
Maximum Power Dissipation Per Pole	11 W
[Ue] Jmenovité Pracovní Napětí	690 V AC 50/60 Hz 440 V DC 800 V AC 50/60 Hz AC-20 800 V DC DC-20
[Ui] Jmenovité Izolační Napětí	1000 V AC 50/60 Hz 1000 V DC
[Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí	6 kV
[Ie] Jmenovitý Pracovní Proud	AC-21B: 100 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-21B: 100 A at 380/415 V AC 50/60 Hz AC-21B: 100 A at 440/480 V AC 50/60 Hz AC-21B: 100 A at 500 V AC 50/60 Hz AC-21B: 100 A at 660/690 V AC 50/60 Hz AC-22B: 100 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22B: 100 A at 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22B: 100 A at 440/480 V AC 50/60 Hz AC-22B: 100 A at 500 V AC 50/60 Hz DC-21B: 100 A at 220 V DC (3P v sérii) DC-21B: 100 A at 440 V DC (3P v sérii) DC-22B: 100 A at 220 V DC (3P v sérii) DC-22B: 100 A at 440 V DC (3P v sérii)

Doplňky

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

[Iq] Breaking Capacity With Fuses (Ka Rms)	80 kA při 415 V (AC) 80 kA při 500 V (AC) 25 kA při 690 V (AC)
[Icw] Jmenovitý Krátkodobý Výdržný Proud	3,6 kA pro 1 s
[Icm] Rated Short-Circuit Making Capacity	5,2 kA při 690 V
Jmenovitý Cyklus	Nepřerušovaný
Typ Ovládání	Rukojeť držáku pojistek
Opatření Pro Visací Zámek	Olověná plomba
Montážní Poloha	Svislá Vodorovná
Kabelový Vstup	Dolní
Montážní Držák	Lišta DIN, se specifickým příslušenstvím Montážní deska Sběrnice
Montážní Poloha	Vedle sebe
Funkce Kontaktů	Single-break
Mechanická Životnost	2000 cykly
Elektrická Životnost	AC-21B: 300 cykly 690 V AC 50/60 Hz AC-22B: 300 cykly 500 V AC 50/60 Hz AC-23B: 300 cykly 415 V AC 50/60 Hz
Připojení - Svorky	Závěsný nadřazené 100 A 60 mm Šroubové svorky přiřazené 100 A 2,5...50 mm²
Krouticí Moment	4,5 N.m pro svorkovnice
Šířka	53 mm
Výška	216 mm
Hloubka	80 mm
Hmotnost Přístroje	0,54 kg
Normy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3
Certifikace Výrobků	CE CCC EAC

Prostředí

Tr.Ochrany Před Úrazem El. Proudem	Třída II čelní strana
Stupeň Krytí Ip	IP3x čelní: conforming to IEC 60529
Stupeň Ochrany Ik	IK07 podle MIFARE Classic
Stupeň Znečištění	3 podle IEC 60947
Provozní Teplota	-20...70 °C
Teplota Okolí Pro Ukládání	-50...85 °C

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	7,0 cm
Šířka Balení 1	14,0 cm

Délka Balení 1	23,5 cm
Hmotnost Balení 1	600,0 g
Typ Balení 2	S03
Počet Jednotek V Balení 2	12
Výška Balení 2	30,0 cm
Šířka Balení 2	30,0 cm
Délka Balení 2	40,0 cm
Hmotnost Balení 2	7,687 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)

Pohoda a výkon

✓	Nařízení Reach Bez Látek Svhc	
✓	Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy	
✓	Neobsahuje Rtuť	
✓	Informace Výjimce O Rohs	Ano
Nařízení Reach	Deklarace REACH	
Směrnice Eu Rohs	V souladu Deklarace EU RoHS	
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)	
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.	