



Arbeitsstromauslöser,
MX+Hilfskontakt OF, 12 V AC

19063

⚠ Eingestellt am: 25.07.2023

⚠ Der Service wird eingestellt am: 18.10.2023

⚠ Lieferbar solange
Restbestände vorhanden

EAN Code: 3303430190639

Hauptmerkmale

Produktbereich	Acti9
Produkt- Oder Komponententyp	Arbeitsstromauslöser mit Hilfsschalter OF
Kurzbezeichnung Des Geräts	MX + OF
Zusammensetzung Der Signalkontakte	1 Wechslerkontakt
[In] Bemessungsstrom	3 A bei >= 240 V, AC 6 A bei < 240 V, AC 1 A bei 130 V, DC 2 A bei <= 48 V, DC 6 A bei <= 24 V, AC
[Uc] Steuerkreisspannung	12 V AC 50/60 Hz 12 V DC
9-Mm-Raster	2

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Acti 9 Vigi NG125 Acti 9 Acti 9 NG125LMA Acti 9 Acti 9 NG125NA Acti 9 Acti 9 NG125
[Ui] Bemessungs- Isolationsspannung	690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] Bemessungs- Stoßspannungsfestigkeit	8 kV entspricht EN/IEC 60947-5-1
Lokale Signalisierung	Aktionsanzeige
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Höhe	110 mm
Breite	34 mm
Tiefe	77 mm
Produktgewicht	0,123 kg
Elektrische Lebensdauer	10000 Zyklen entspricht EN/IEC 60947-5-1
Anschlüsse - Klemmen	Plattenklemme - 1 Kabel(n) 0,5...2,5 mm² - fest Plattenklemme - 1 Kabel(n) 0,5...1,5 mm² - flexibel Plattenklemme - 1 Kabel(n) 0,5...1,5 mm² - flexibel mit Aderendhülse Plattenklemme - 2 Kabel(n) 2,5 mm² - flexibel Plattenklemme - 2 Kabel(n) 2,5 mm² - fest Plattenklemme - 2 Kabel(n) 1,5 mm² - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabisolierungslänge	10 mm
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Kompatibilitätscode	MX + OF
---------------------	---------

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	ASTA LCIE ASEFA KEMA
Schutzart (Ip)	IP20 B entspricht EN/IEC 60947-5-1 IP4 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Überspannungskategorie	II
Tropentauglichkeit	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...60 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	3,4 cm
Vpe 1 Breite	7,7 cm
Vpe 1 Länge	11 cm
Vpe 1 Gewicht	123 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	6
Vpe 2 Höhe	11,5 cm
Vpe 2 Breite	8,5 cm
Vpe 2 Länge	23,5 cm
Vpe 2 Gewicht	811 g
Vpe 3 Art	S03
Vpe 3 Menge	54
Vpe 3 Höhe	30 cm
Vpe 3 Breite	30 cm
Vpe 3 Länge	40 cm
Vpe 3 Gewicht	7,786 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

	Frei Von Reach-Svhc
	Frei Von Giftigen Schwermetallen
	Quecksilberfrei
	Informationen Zu Rohs-Ausnahmen Ja

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich