



prázdná ovl. skříň pro náročná prostředí - černý plast - 1 otvor Ø22 mm

XALG01

Základní popis

Výrobová Řada	Harmony XALG
Typ Produktu Nebo Součásti	Prázdná ovládací skříňka
Označení Přístroje	XALG
Použití Výrobku	Pro ovládací a signalizační jednotky XB5 Ø 22 mm
Popis Prostředí	Závažné vlivy okolí
Barva Základní Skříně	Černá (RAL 9005)
Barva Víka	Černá (RAL 9005)
Materiál	Minerálně vyztužený polyamid
Kabelový Vstup	2 výřezy pro kabelové průchodky ISO M20
Stupeň Krytí Ip	IP66 podle IEC 60529 IP67 podle IEC 60529 IP69 IP69K

Doplňky

Provedení Montáže	Montáž zákazníkem
Počet Výřezů	1 otvor
Cad Celková Šířka	90 mm
Cad Celková Výška	72 mm
Cad Celková Hloubka	65 mm
Hmotnost Přístroje	0,226 kg
Odolnost Proti Vysokotlakému Mytí	10 MPA při 80 °C, vzdálenost : 0,2 m

Prostředí

Stupeň Ochrany	TC TH
Teplota Okolí Pro Ukladnění	-40...70 °C
Provozní Teplota	-25...70 °C
Třída Ochrany Před Úrazem Elektrickým Proudem	Třída II podle EN/IEC 61140
Stupeň Ochrany Ik	IK05 conforming to MIFARE Classic

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Odolnost Proti Chemikáliím	Dobrá odolnost proti kyselině mléčné při 10 °C Dobrá odolnost proti odmašťovačlu při 60 °C Není odolný proti kyselině mravenčí (10 %) při 50 °C Není odolný proti kyselině mléčné při 90 °C Dobrá odolnost proti čpavku Dobrá odolnost proti benzenu Dobrá odolnost proti máslu Dobrá odolnost proti kyselině citrónové (10 %) Dobrá odolnost proti řezným směsím Dobrá odolnost proti etanu Dobrá odolnost proti etanolu Dobrá odolnost proti ethylenu Dobrá odolnost proti mastným kyselinám Dobrá odolnost proti mastným alkoholům Dobrá odolnost proti mléku Dobrá odolnost proti motorovým olejům a mazacím tukům Dobrá odolnost proti olejům (rostlinným, minerálním) Dobrá odolnost proti petroleji Dobrá odolnost proti acetonu Dobrá odolnost proti kyselině močové (20 %) Omezená odolnost proti kyselině octové (10 %) Omezená odolnost proti kyselině borité Není odolný proti peroxidu vodíku (30 %) Není odolný proti kyselině dusičné(2 %)
Normy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	8,2 cm
Šířka Balení 1	9,8 cm
Délka Balení 1	9,4 cm
Hmotnost Balení 1	194,0 g
Typ Balení 2	S03
Počet Jednotek V Balení 2	30
Výška Balení 2	30 cm
Šířka Balení 2	30 cm
Délka Balení 2	40 cm
Hmotnost Balení 2	6,307 kg
Výška Balení 3	30 cm

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

- ✓

Nařízení Reach Bez Látek Svhc
- ✓

Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy
- ✓

Neobsahuje Rtuť
- ✓

Informace Výjimce O Rohs


Ano

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti

Dimensions Drawings

Dimensions



(1) 2 ISO 20 cable entries.