

Technický list

Specifikace



oranžová kompletní signálka Ø22
plná čočka s BA9s žárovkou
110...120V

XB4BV35

Základní popis

Výrobková Řada	Harmony XB4
Typ Produktu Nebo Součásti	Signálka
Označení Přístroje	XB4
Materiál Obruby	Kovová chromovaná
Materiál Objímky	Zamak
Typ Hlavice	Standard
Průměr Montážního Otvoru	22,5 mm
Prodej V Nedělitelném Množství	1
Tvar Hlavice	Kruh
Barva Hmatníku/Ovládače Nebo Čočky	Oranžová
Další Informace O Ovladači	S hladkými čočkami
Světelný Zdroj	Žárovka
Patice Žárovky	BA 9s
Napájení Světelného Bloku	Integrovaným transformátorem 1,2 VA 6 V
[Us] Jmenovité Napájecí Napětí	110...120 V AC při 50/60 Hz

Doplňky

Výška	47 mm
Šířka	30 mm
Hloubka	78 mm
Popis Svorek Iso Č. 1	(X1-X2)PL
Hmotnost Přístroje	0,152 kg
Odolnost Proti Vysokotlakému Mytí	7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost : 0,1 m
Připojení - Svorky	Šroubové svorky, <= 2 x 1,5 mm² s kabelovou koncovkou podle IEC 60947-1 Šroubové svorky, 1 x 0,22 – 2 x 2,5 mm² bez kabelové koncovky podle IEC 60947-1
[Ui] Jmenovité Izolační Napětí	600 V (stupeň znečištění 3) podle IEC 60947-1
[Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí	6 kV podle IEC 60947-1
Typ Signalizace	Trvalá
Představení Přístroje	Kompletní výrobek

Prostředí

Stupeň Ochrany	TH
----------------	----

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Teplota Okolí Pro Ukladnění	-40...70 °C
Provozní Teplota	-40...55 °C
Třída Ochrany Před Úrazem Elektrickým Proudem	Třída I podle IEC 60536
Stupeň Krytí Ip	IP66 podle IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Stupeň Krytí Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Stupeň Ochrany Ik	IK06 conforming to IEC 50102
Normy	IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 CSA C22.2 č. 14 JIS C8201-1
Certifikace Výrobků	UL listed CSA
Odolnost Proti Vibracím	5 gn (f= 12...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
Odolnost Proti Otřesům	30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27 50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	12,8 cm
Šířka Balení 1	4,8 cm
Délka Balení 1	3,4 cm
Hmotnost Balení 1	152 g

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

 Neobsahuje Rtut'


 Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nariadení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Nariadení China Rohs	Prohlášení o nariadení China RoHS
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti

Dimensions Drawings

Dimensions



e : clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

a in mm	a in in.	b in mm	b in in.	c in mm	c in in.
66	2.60	30	1.18	46.5	1.83

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board	Connection by Faston Connectors
(1) Diameter on finished panel or support (2) 40 mm min. / 1.57 in. min. (3) 30 mm min. / 1.18 in. min. (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $^{+0.4}_0$ / 0.88 in. $^{+0.016}_0$) (5) 45 mm min. / 1.78 in. min. (6) 32 mm min. / 1.26 in. min.	