



modul XPSAC - nouzové zastavení - 230 V AC

XPSAC3721

- Výroba ukončena: 31. 7. 2023
- Blíží se ukončení servisní podpory: 31. 12. 2025

Výroba ukončena

Základní popis

Výrobová Řada	Automatizace Preventa Safety
Typ Produktu Nebo Součásti	Bezpečnostní modul Preventa
Označení Bezp.Modulu	XPSAC
Použití Bezpečnostního Modulu	Pro nouzové vypnutí a monitorování spínače
Funkce Modulu	Nouzové zastavení Monitorování spínače
Úroveň Bezpečnosti	Může dosáhnout PL e/kategorie 4 podle EN/ISO 13849-1 Může dosáhnout SILCL 3 podle EN/IEC 62061
Bezpečnostní Data	MTTFd = 210,4 let podle EN/ISO 13849-1 DC > 99 % podle EN/ISO 13849-1 PFHd = 3,56E-9 1/h podle EN/IEC 62061
Typ Rozběhu	Nemonitorovaný
Připojení - Svorky	Svorky s uchyceným šroubem, 1 x 0,14 – 1 x 2,5 mm ² ohebný s kabelovou koncovkou, s dvojítm kroužkem Svorky s uchyceným šroubem, 1 x 0,14 – 1 x 2,5 mm ² pevný s kabelovou koncovkou, s dvojítm kroužkem Svorky s uchyceným šroubem, 1 x 0,25...1 x 1,5 mm ² ohebný s kabelovou koncovkou, s dvojítm kroužkem Svorky s uchyceným šroubem, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² ohebný s kabelovou koncovkou, s dvojítm kroužkem Svorky s uchyceným šroubem, 2 x 0,14 – 2 x 0,75 mm ² ohebný s kabelovou koncovkou, s dvojítm kroužkem Svorky s uchyceným šroubem, 2 x 0,14 – 2 x 0,75 mm ² pevný s kabelovou koncovkou, s dvojítm kroužkem Svorky s uchyceným šroubem, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² ohebný s kabelovou koncovkou, s dvojítm kroužkem Svorky s uchyceným šroubem, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² ohebný s kabelovou koncovkou, s dvojítm kroužkem
Typ Výstupu	Reléový, mžikové vypnutí, 3 Z obvod(y), beznapětový
Počet Dalších Obvodů	1 polovodičový výstup
[Us] Jmenovité Napájecí Napětí	230 V AC - 15...10 %

Doplňky

Frekvence Sítě	50/60 Hz
Příkon Ve Va	6 VA AC
[Uc] Napětí Ovládacího Obvodu	230 V
Vypínací Schopnost	180 VA přídrž AC-15 C300 reléový výstup 1800 VA náběh AC-15 C300 reléový výstup
Vypínací Schopnost	1,5 A při 24 V (DC-13) časová konstanta: 50 ms pro reléový výstup
Tepelný Výstupní Proud	6 A na relé pro reléový výstup

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

[Ith] Jmenovitý Tepelný Proud	10,5 A
Přidružené Jmenovité Hodnoty Pojistky	4 A gG nebo gL pro reléový výstup podle EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 část 200 6 A rychlá pro reléový výstup podle EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 část 200
Minimální Výstupní Proud	10 mA pro reléový výstup
Minimální Výstupní Napětí	16 V pro reléový výstup
Maximální Odezva Otevřeného Vstupu	100 ms
[Ui] Jmenovité Izolační Napětí	300 V (stupeň znečištění 2) podle IEC 60947-5-1 300 V (stupeň znečištění 2) podle DIN VDE 0110 část 1
[Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí	4 kV kategorie přepětí III podle IEC 60947-5-1 4 kV kategorie přepětí III podle DIN VDE 0110 část 1
Místní Signalizace	2 LED
Proud I (A)	25 mA při 230 V AC na napájecím zdroji
Upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
Hmotnost Přístroje	0,21 kg

Prostředí

Normy	EN/IEC 60947-5-1 EN/ISO 13850 EN 1088/ISO 14119 EN 60204-1
Certifikace Výrobků	TÜV UL CSA
Stupeň Krytí Ip	IP20 (svorky) podle 3.5 kV IP40 (skříň) podle 3.5 kV
Provozní Teplota	-10...55 °C
Teplota Okolí Pro Uskladnění	-25...85 °C

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	12,1 cm
Šířka Balení 1	2,8 cm
Délka Balení 1	10,5 cm
Hmotnost Balení 1	242,0 g
Typ Balení 2	S01
Počet Jednotek V Balení 2	16
Výška Balení 2	15,0 cm
Šířka Balení 2	15,0 cm
Délka Balení 2	40,0 cm
Hmotnost Balení 2	4,204 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

✓ Neobsahuje Rtut'	
✓ Informace Výjimce O Rohs	Ano
✓ Neobsahuje Pvc	

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti

Dimensions Drawings

Dimensions

