

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



Steckdose mit Verriegelung, 16A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP65, Aufputz

82759

EAN Code: 3303430827597

## Hauptmerkmale

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Baureihe                     | Mureva                |
| Produkt- Oder Komponententyp | Verriegelte Steckdose |
| Kurzbezeichnung Des Geräts   | Isoblock-Steckdose    |
| Stecker/Steckdosen-Kategorie | Niederspannung        |
| Typ Der Industriesteckdose   | B16                   |
| Beschreibung Der Pole        | 3P+N+E                |
| Netzwerktyp                  | AC                    |
| Ausgangsstandard             | Industriell           |

## Zusatzmerkmale

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Montagemodus                    | Wandmontage                                   |
| [In] Bemessungsstrom            | 16 A                                          |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 380 - 415 V                                   |
| Netzwerkfrequenz                | 50/60 Hz                                      |
| Erd.-Zapf.-Pos. Im Uhrzeigers.  | 6 h                                           |
| Schutzart                       | Ohne Schutz                                   |
| Produktkompatibilität           | Modulares Gerät                               |
| Gesamtzahl Der 18-Mm-Module     | 4,5                                           |
| Stecker, Steckdosenmaterial     | Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff |
| Material Der Kontakte           | Hülsen: vernickeltes Messing                  |
| Anschlüsse - Klemmen            | Unverlierbare Schrauben                       |
| Maximaler Kabelquerschnitt      | 10 mm²                                        |
| Max. Kabelaußendurchmesser      | 25 mm                                         |
| Kabeleinführung                 | Kabelverschraubung                            |
| Gewindetyp                      | Pg 21                                         |
| Produktgewicht                  | 1,017 kg                                      |
| Basisabmessungen                | 144 x 318 mm                                  |
| Höhe                            | 318 mm                                        |
| Breite                          | 144 mm                                        |
| Tiefe                           | 147 mm                                        |
| Farbe                           | Grau (RAL 7035)                               |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                |     |
|----------------|-----|
| Spannungsfarbe | Rot |
|----------------|-----|

## Montage

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Normen                          | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                         |
| Schutzart (Ip)                  | IP65 entspricht IEC 60529                          |
| Schutzart (Ik)                  | IK10 entspricht EN 62262                           |
| Feuerbeständigkeit              | 850 °C entspricht IEC 60695-2-11                   |
| Relative Luftfeuchtigkeit       | 50 % bei 40 °C<br>70 % bei 30 °C<br>90 % bei 20 °C |
| Umgebungstemperatur Bei Betrieb | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                   |

## Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| Vpe 1 Art     | PCE      |
| Vpe 1 Menge   | 1        |
| Vpe 1 Höhe    | 11,0 cm  |
| Vpe 1 Breite  | 11,0 cm  |
| Vpe 1 Länge   | 31,0 cm  |
| Vpe 1 Gewicht | 1,04 kg  |
| Vpe 2 Art     | S03      |
| Vpe 2 Menge   | 4        |
| Vpe 2 Höhe    | 30,0 cm  |
| Vpe 2 Breite  | 30,0 cm  |
| Vpe 2 Länge   | 40,0 cm  |
| Vpe 2 Gewicht | 4,523 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Nachhaltigkeit



Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz   RoHS/REACH

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

 Informationen Zu Rohs-Ausnahmen   [Ja](#)

## Zertifizierungen & Normen

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Verordnung            | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                         |
| Eu-Rohs-Richtlinie          | Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)                                                                                  |
| Rohs-Richtlinie Für China   | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information. |
| Umweltproduktdeklaration    | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                       |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                         |