

Produktdatenblatt

Spezifikationen



SPD910 - Druckschalter-Sensor - 50...500 Pa

004701070

EAN Code: 7332552011238

Hauptmerkmale

Baureihe	SPD910
Produkt- Oder Komponententyp	Drucktransmitter
Messwerttyp	Differential pressure
Geräteanwendung	Pump and compressor monitoring
Analoger Ausgangstyp	Switch output
Burst Pressure	20" W.C. (5 kPa)
Produktzertifizierungen	CE
Kontrollflüssigkeit	Luft Inert gas
Fitting Size	6.2 mm (0.24")
Fitting Type	Male
Schutzart (Ip)	IP54
Position	Plant room
Montagehalterung	Pipe
Produktgewicht	0,93 kg
Pressure Measurement Accuracy	+/- 0.2" W.C. (50 Pa)
Pressure Measurement Range	0.08...1.2" W.C. (20...300 Pa)
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-30...85 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...85 °C
Verdrahtungstechnik	3-drahtig
Normen	ETL CE 73/23/EWG DIN 1854 90/396/EWG CE 0085 A P0918
Kalibrierungszertifikat	Temperatur: none
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	250 V AC
Zielregion	Middle East and Africa. Asien-Pazifik

Zusatzmerkmale

Kabelverschraubungstyp	Pg 11
Messbereich	50 - 500 Pa

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Montagemodus	Pipe Panel
Material	PC 10 % GF: Gehäuse PC: Abdeckung Silikon: Membran PC: fitting
Nennspannung	250 V AC induktiv 0,8 A 250 V AC ohmsch 5 A 30 V DC induktiv 0,7 A 30 V DC ohmsch 4 A
Ausgangstyp	Switch output 3-drahtig
Elektrische Verbindung	Schraubklemme
Displaytyp	Dial

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	9,6 cm
Vpe 1 Breite	20,2 cm
Vpe 1 Länge	7,2 cm
Vpe 1 Gewicht	208,0 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	24 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

	Quecksilberfrei	
	Informationen Zu Rohs-Ausnahmen	Ja
Reach-Verordnung	REACH-Deklaration	
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen	
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China	