


Produktdatenblatt

Spezifikationen



Montageplatte für 3 1-Phasen-Meter

03157

Eingestellt am: 21.06.2023

EAN Code: 3303430031574

Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma G Prisma P
Produkt- Oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma G Gehäuse Prisma Prisma P Schaltfeld
Die Installationsbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Paketgehäuse - Breite 555 mm
Installiertes Gerät	Leistungsmesser: kilowatt-hour meters - vertikal Installation
Beschreibung Der Pole	3 2P: kilowatt-hour meters vertikal Anlage
Anzahl An Vertikalen Modulen (50 Mm)	6 Module: kilowatt-hour meters in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 6 Module: kilowatt-hour meters in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 6 Module: kilowatt-hour meters in 650 mm breitGehäuse 6 Module: kilowatt-hour meters in 555 mm breitPaketgehäuse
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASEFA

Zusatzmerkmale

Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Glatt
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Breite	600 mm
Höhe	250 mm
Produktgewicht	1,44 kg
Funktionseinheit	600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse Leistungsmesser kilowatt-hour meters vertikal 2P 3 6 50 mm 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse Leistungsmesser kilowatt-hour meters vertikal 2P 3 6 50 mm 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Leistungsmesser kilowatt-hour meters vertikal 2P 3 6 50 mm

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
-----------	-----

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	2,000 cm
Vpe 1 Breite	27,000 cm
Vpe 1 Länge	47,000 cm
Vpe 1 Gewicht	1,440 kg
Vpe 2 Art	S04
Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	30,000 cm
Vpe 2 Breite	40,000 cm
Vpe 2 Länge	60,000 cm
Vpe 2 Gewicht	14,780 kg
Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	80
Vpe 3 Höhe	75,000 cm
Vpe 3 Breite	80,000 cm
Vpe 3 Länge	120,000 cm
Vpe 3 Gewicht	118,240 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)
- ✓

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil