


Produktdatenblatt

Spezifikationen



Einstellbare modulare Geräteschiene, B = 400mm

03404

⚠ Eingestellt am: 08.03.2022

EAN Code: 3303430034049

⚠ Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma P
Produkt- Oder Komponententyp	Schiene
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma P
Schientyp	Modular Verstellbar
Installiertes Gerät	ComPact: fixiert INS100 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS160 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS40 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS63 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation Acti 9: fixiert modulares Gerät Multi 9: fixiert modulares Gerät Multi 9: fixiert NG125 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter ComPact: fixiert INS125 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation Acti 9: fixiert modulares Gerät <= 40 A Multi 9: fixiert modulares Gerät <= 40 A ComPact: fixiert NG160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter ComPact: fixiert NG160 NA ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter ComPact: fixiert NSA125 - 160 - Steuerung: Kippschalter
Beschreibung Der Pole	1 3P: fixiert INS100 vertikal Anlage 1 4P: fixiert INS100 vertikal Anlage 1 3P: fixiert INS160 vertikal Anlage 1 4P: fixiert INS160 vertikal Anlage 1 3P: fixiert INS40 vertikal Anlage 1 4P: fixiert INS40 vertikal Anlage 1 3P: fixiert INS63 vertikal Anlage 1 4P: fixiert INS63 vertikal Anlage 1 3P: fixiert NG125 1 4P: fixiert NG125 1 3P: fixiert INS125 vertikal Anlage 1 4P: fixiert INS125 vertikal Anlage 1 3P: fixiert NG160 1 4P: fixiert NG160 1 3P: fixiert NG160 NA 1 4P: fixiert NG160 NA 1 3P: fixiert NSA125 - 160 1 4P: fixiert NSA125 - 160

Zusatzmerkmale

Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 400 mm Tiefe 400 mm
Gehäuse-Nennhöhe	2000 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anzahl An Vertikalen Modulen (50 Mm)	4 Module: INS100, direkt in 400 mm breitGehäuse 5 Module: INS100, direkt in 400 mm breitGehäuse 4 Module: INS125, direkt in 400 mm breitGehäuse 5 Module: INS125, direkt in 400 mm breitGehäuse 4 Module: INS160, direkt in 400 mm breitGehäuse 5 Module: INS160, direkt in 400 mm breitGehäuse 4 Module: INS40, direkt in 400 mm breitGehäuse 4 Module: INS63, direkt in 400 mm breitGehäuse 3 Module: modulares Gerät <= 40 A, direkt in 400 mm breitGehäuse 4 Module: modulares Gerät, direkt in 400 mm breitGehäuse 5 Module: NG125 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 400 mm breitGehäuse 5 Module: NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 400 mm breitGehäuse 5 Module: NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 400 mm breitGehäuse 5 Module: NSA125 - 160, direkt in 400 mm breitGehäuse
9-Mm-Raster	20
Menge Pro Satz	Satz à 1
Höhe	30 mm
Breite	325 mm
Tiefe	325 mm
Produktgewicht	0,76 kg
Farbe	Natur
Material	Metall

Montage

Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASEFA

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)
- ✓

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen