


Produktdatenblatt

Spezifikationen



Massive Frontplatte, 4 Module, B = 250mm

03814

Eingestellt am: 21.06.2023

EAN Code: 3303430038146

Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma G Prisma P
Produkt- Oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma G Kanal Prisma Prisma P Schaltfeld
Typ Der Frontplatte	Einfach
Installiertes Gerät	TeSys: fixiert TeSys U - horizontal Installation Altstart: ATS01N103/106FT Phaseo: NS/NS-Transformator
Beschreibung Pole	4 3P: modulare Schiene Träger: TeSys U horizontal Anlage

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm Schaltfeldkanal - Breite 400 mm Tiefe 400 mm
Anzahl Der Vertikalen Module (50 Mm)	4
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASEFA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Glatt
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Höhe	200 mm
Breite	250 mm
Produktgewicht	0,48 kg
Menge Pro Satz	Satz à 1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Funktionseinheit	300 mm Prisma G bodenstehender Kanal TeSys TeSys U fixiert horizontal 3P 4 direkt 4 300 mm Prisma G wandmontierter Kanal TeSys TeSys U fixiert horizontal 3P 4 direkt 4 300 mm Prisma G bodenstehender Kanal Altistart ATS01N103/106FT 19 4 300 mm Prisma G wandmontierter Kanal Altistart ATS01N103/106FT 19 4 300 mm Prisma G bodenstehender Kanal Phaseo NS/NS-Transformator 4 300 mm Prisma G wandmontierter Kanal Phaseo NS/NS-Transformator 4 400 mm 400 mm Prisma P Gehäuse 4
------------------	--

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	3,0 cm
Vpe 1 Breite	21,5 cm
Vpe 1 Länge	26,5 cm
Vpe 1 Gewicht	470,0 g
Vpe 2 Art	CAR
Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	16,5 cm
Vpe 2 Breite	23,0 cm
Vpe 2 Länge	27,5 cm
Vpe 2 Gewicht	4,9 kg
Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	600
Vpe 3 Höhe	113,0 cm
Vpe 3 Breite	80,0 cm
Vpe 3 Länge	120,0 cm
Vpe 3 Gewicht	283,2 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)
- ✓

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil